
Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



HRS DRAWING FOR REFERENCE

注 1. 適合電線はAWG#16～#18（UL1007・UL1015） 最大被覆外径 φ3.25mm となります。
2. 圧着機及び圧着条件(クリンプハイト等)は、ご使用電線に応じて別途指定させて頂きます。
3. 1パック100個入りとなります。
△1 4. 圧着品質基準については、ATAI-E3005をご参照願います。

部番	材質	処理，備考
1	銅合金	接触部：金めっき 0.2μm以上 バレル部：すずめっき 1μm以上 下地めっき：ニッケルめっき 0.5μm以上

UNITS	SCALE	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
mm	4 : 1	△1 1	DIS-E-004910	TY. MIURA	NM. NISHIMATSU	14.01.20

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

承認	RI. TAKAYASU	12.12.04
検図	AH. KODAMA	12.12.04
設計	TY. MIURA	12.12.04
製図	TY. MIURA	12.12.04

図番：	ADC3-128200-00
製品名：	PS2-1618SCA
製品コード	CL236-1052-6-00 △1 1/1