


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

HRS DRAWING FOR REFERENCE










| 製品コード | 製品名 | 極数 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL536-0301-8-75 | DF13A- 2P-1.25H(75) | 2 | 1.25 | 3.15 | 4.15 | 7.15 | 5.65 |
| CL536-0302-0-75 | DF13A- 3P-1.25H(75) | 3 | 2.5 | 4.4 | 5.4 | 8.4 | 6.9 |
| CL536-0303-3-75 | DF13A- 4P-1.25H(75) | 4 | 3.75 | 5.65 | 6.65 | 9.65 | 8.15 |
| CL536-0304-6-75 | DF13A- 5P-1.25H(75) | 5 | 5.0 | 6.9 | 7.9 | 10.9 | 9.4 |
| CL536-0305-9-75 | DF13A- 6P-1.25H(75) | 6 | 6.25 | 8.15 | 9.15 | 12.15 | 10.65 |
| - | DF13A- 7P-1.25H(75) | 7 | 7.5 | 9.4 | 10.4 | 13.4 | 11.9 |
| CL536-0307-4-75 | DF13A- 8P-1.25H(75) | 8 | 8.75 | 10.65 | 11.65 | 14.65 | 13.15 |
| - | DF13A- 9P-1.25H(75) | 9 | 10.0 | 11.9 | 12.9 | 15.9 | 14.4 |
| CL536-0309-0-75 | DF13A-10P-1.25H(75) | 10 | 11.25 | 13.15 | 14.15 | 17.15 | 15.65 |
| - | DF13A-11P-1.25H(75) | 11 | 12.5 | 14.4 | 15.4 | 18.4 | 16.9 |
| CL536-0311-1-75 | DF13A-12P-1.25H(75) | 12 | 13.75 | 15.65 | 16.65 | 19.65 | 18.15 |
| CL536-0313-7-75 | DF13A-14P-1.25H(75) | 14 | 16.25 | 18.15 | 19.15 | 22.15 | 20.65 |
| CL536-0314-0-75 | DF13A-15P-1.25H(75) | 15 | 17.5 | 19.4 | 20.4 | 23.4 | 21.9 |


推奨パターン図



ソケット嵌合図




注 1 中央の凸部（スタンドオフ）は5極以上にあること。
2 ロック穴は、2～3極は中央に1個、4～15極は図のように2個あること。
3 リード平坦度は、金具を含めて0.1mm以内のこと。
4 7～15極の HRS マーク、端子No.1マークは破線の位置とする。

| NO. | MATERIAL | FINISH , REMARKS | NO. | MATERIAL | FINISH , REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黄 銅 | 表面：錫めっき 1μm min. | 4 | R. PVC | 帯電防止処理，CLEAR |
| 1 | ポリアミド樹脂 | BEIGE，UL94V-0 | 3 | リン青銅 | 表面：錫めっき 1μm min. |
| | | | 5 | エラストマー | ストッパー，GRAY |

| UNITS | SCALE | COUNT | DESCRIPTION OF REVISIONS | DESIGNED | CHECKED | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 5 : 1 | 0 | | | | |


HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

| | | |
|---|---|---|
| APPROVED | HS. OKAWA | 18. 03. 30 |
| CHECKED | TS. FUKUSHIMA | 18. 03. 30 |
| DESIGNED | TS. KUMAZAWA | 18. 03. 30 |
| DRAWN | MK. INOUE | 18. 03. 29 |


| | |
|---|---|
| DRAWING NO. | ADC-162444-75-00 |
| PART NO. | DF13A-*P-1.25H(75) |
| CODE NO. | CL536- |

0 1/2

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




F−F(10:1)




HRS DRAWING FOR REFERENCE

| 製品コード | 製品名 | マガジン梱包数量 |
|---|---|---|
| CL536-0301-8-75 | DF13A- 2P-1.25H(75) | 67 |
| CL536-0302-0-75 | DF13A- 3P-1.25H(75) | 57 |
| CL536-0303-3-75 | DF13A- 4P-1.25H(75) | 49 |
| CL536-0304-6-75 | DF13A- 5P-1.25H(75) | 44 |
| CL536-0305-9-75 | DF13A- 6P-1.25H(75) | 39 |
| − | DF13A- 7P-1.25H(75) | 36 |
| CL536-0307-4-75 | DF13A- 8P-1.25H(75) | 33 |
| − | DF13A- 9P-1.25H(75) | 30 |
| CL536-0309-0-75 | DF13A-10P-1.25H(75) | 28 |
| − | DF13A-11P-1.25H(75) | 26 |
| CL536-0311-1-75 | DF13A-12P-1.25H(75) | 24 |
| CL536-0313-7-75 | DF13A-14P-1.25H(75) | 21 |
| CL536-0314-0-75 | DF13A-15P-1.25H(75) | 20 |

注5．付属品としてストッパーが2個つきます。
6．反り、曲がりは510mmに対して土 2mm以内。
7．最小販売単位は上記のマガジン梱包数量となります。

| | | |
|---|---|---|
| HRS | DRAWING NO. | ADC-162444-75-00 |
| | PART NO. | DF13A-*P-1.25H(75) |
| | CODE NO. | CL536- |
| | | △0 2/2 |

FORM HC0011-5-8