


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。







推奨パターン




推奨メタルマスク：厚み120μm，開口率80%



A—A（20：1）



嵌合断面（20:1）



HRS DRAWING FOR REFERENCE

注）1. 平坦度は0.1㎜以内です。
2 ▨ 上はパターン禁止となります。
3 図示近辺にHRSマーク及びCAV No.の表示があります。
4 ゲート位置は図示近辺に設定しています。
またゲートを設ける為、壁の一部を切り欠く場合があります。

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
2	りん青銅	接触部 ：金めっき 0.05μm MIN リード部 ：金めっき 0.05μm MIN 下地 ：ニッケル 1μm MIN
1	LCP	BLACK, UL94-0

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
7	PS	CLEAR，補強用カラー
6	PS	BLACK，プラスチックリール
5	ポリエステル	CLEAR，カバーテープ
4	PS	CLEAR，エンボスキャリアテープ
3	りん青銅	金めっき 0.05μm MIN 下地：ニッケル 1μm MIN

UNITS	SCALE	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	10：1	0				

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.


APPROVED	WR. FUKUCHI	20200825
CHECKED	TS. MIYAZAKI	20200825
DESIGNED	RH. KITAGAWA	20200825
DRAWN	YK. MITSUISHI	20200825

DRAWING NO.	ADC-315309-51-00
PART NO.	DF40B-80DS-0.4V(51)
CODE NO.	CL684-4052-9-51


0 1/2

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


エンボスキャリアテープ(5:1)




B-B(5:1)




C-C(5:1)




引き出し方向




リール形状及び寸法(FREE)






D(10:1)



E-E(FREE)



注） 5. 1リール5000個巻きです。
6. ( )内寸法は参考寸法です。
7 エンボス梱包仕様はJIS C 0806(IEC 60286-3)に準拠しております。
8 梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き、外周終端部はテープ止めします。

HRS DRAWING FOR REFERENCE

DRAWING NO.	ADC-315309-51-00
PART NO.	DF40B-80DS-0.4V(51)
CODE NO.	CL684-4052-9-51

△0 2/2