Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

| | △の数 | 訂　正　記　事 | 担当 | 検図 | 年月日 | | △の数 | 訂　正　記　事 | 担当 | 検図 | 年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | | | | | | △ | | | | | |
| △ | | | | | | △ | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 適　用　規　格 | | | | |
| 定　格 | 電　源 | 相　AC·DC　　V　　Hz | 重　量 | 5.0Kg |
| | 消費電力 | | 適合コネクタ | 3840-IM-18P |
| | 空気源 | | | (CL238-2001-3) |
| | 消費空気量 | | 適合電線 | φ５．９ｹｰﾌﾞﾙ(昭和電線ﾃﾞﾊﾞｲｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株)) IRV-28-18PS |
| | 使用温度範囲 | °C ～　　　°C | 適合設備 | ﾊﾝﾄﾞﾌﾟﾚｽ OS-7 |

## 性　　　能

| | 項　目 | 試　験　方　法 | 規　　格 | QT | AT |
|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 外観，構造及び仕上げ | 目視，寸法測定器にて測定する。 | 図面と合致していること。 | ○ | ○ |
| | 表示 | 目視にて確認する。 | | ○ | ○ |

| 備考 | 製　図 | 担　当 | 検　図 | 承　認 | 出　図 |
|---|---|---|---|---|---|
| 試験規格の記載のない試験方法は　　　　　　を適用している。 | 草隅 | 安 | 生技 '07.11.15 豊田 | 生技 '07.11 技部 | |

注　QT:確認試験　AT:製品検査　○:適用項目

| TO |
|---|
| PE |
| |
| |
| |

| | | |
|---|---|---|
| ヒロセ電機株式会社<br>HIROSE ELECTRIC CO., LTD. | 製品規格表 | 製品名<br>3840-IM/CK-MP |

| 旧CL | 図番 | 製品コード | |
|---|---|---|---|
| | SLC4－275916 | CL902－2146－3 | 1/1 |

生書規００１－１

生技