PRODUCT CATALOG

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

BK13 Series

0.35mm ピッチ、スタッキングハイト 0.6 ～ 2.0mm、奥行き 1.9mm、5A 対応、電源信号複合、基板対 FPC コネクタ

P= 0.35mm　Full Armored　High-Current



Product Page
https://www.hirose.com/ja/product/series/BK13C

Mar. 2025

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

特長

1. 高い給電能力と省スペース化を両立

1芯あたり5A通電可能な電源端子を2本保有し、端子数削減による小型化を実現しています。
基板実装面積の省スペース化に貢献できます。



複数の信号端子に分流していた電源ラインを電源端子2芯に集約 (1芯あたり5Aまで対応)

2. 堅牢構造

誘い込み部を金属で覆うフルアーマード構造により、位置ずれかん合時のハウジング損傷を防止します。

<従来品>

金属部分なし



金属部分が一部のみ

<BK13>

3. 基板剥離強度の向上

プラグ、レセプタクルの各電源部分は、それぞれ3カ所のはんだ付け部を有しており、基板剥離強度の向上に貢献します。



Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

4. 豊富なスタッキングハイト バリエーション

プラグとレセプタクルの組み合わせにより、スタッキングハイトの選択が可能です。
基板設計の自由度向上に寄与します。

BK13CプラグはBK13Cレセプタクルと、BK13HプラグはBK13Hレセプタクルとかん合します。

種別		BK13C	BK13H				
スタッキングハイト(mm)		0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	2.0
極数	6	○	-	-	-	-	-
	10	○	-	-	-	-	-
	12	○	-	-	-	-	-
	16	○	-	-	△	-	-
	24	○	-	△	-	-	-
	30	-	-	△	-	○	-
	32	○	-	-	-	-	-
	34	-	-	△	-	-	-
	40	○	-	○	-	○	-
	50	○	-	-	-	-	-
	60	○	-	△	-	○	-

○ = 量産中、△ = 計画中

5. 高い接触信頼性

電源端子・信号端子ともに2点接点構造のため、高い接触信頼性を確保しています。

6. 良好なかん合操作性

金属の誘い込み部と大きなセルフアライメント量により、スムーズなかん合操作を実現しています。
BK13C：±0.3mm (ピッチ方向)、±0.22mm (幅方向)
BK13H：±0.345mm (ピッチ方向)、±0.23mm (幅方向)
また、半かん合防止に有効なクリック感を有しており、かん合操作性向上に貢献します。

7. ハロゲンフリー

コネクタに基準値以上の塩素・臭素を使用していません。
*IEC 61249-2-21 に従い定義
Br 900ppm以下、Cl 900ppm以下、Br+Cl 1,500ppm以下

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

製品規格

定格電流（注 1）	BK13C	BK13H	使用温度範囲（注 2）	-55 ～ +85°C
	信号端子：0.3A 電源端子：5A	信号端子：0.2A 電源端子：5A	使用湿度範囲（注 3）	20 ～ 80%
定格電圧	50V AC/DC		保存温度範囲（注 4）	-10 ～ +60°C
			保存湿度範囲（注 3）（注 4）	40 ～ 70%

項　目	規　格	条　件
接触抵抗	信号端子:50mΩ 以下 電源端子:15mΩ 以下	20mV AC、1kHz、1mAで測定
絶縁抵抗	50MΩ 以上	100V DCで測定
耐電圧	せん絡・絶縁破壊がないこと	150V AC を1分間印加
挿抜寿命	接触抵抗:信号端子:50mΩ 以下 電源端子:15mΩ 以下 破損・ひび・部品のゆるみがないこと	30回
耐振性	1μs以上の瞬断がないこと 破損・ひび・部品のゆるみがないこと	周波数 10～55Hz、片振幅 0.75mm、 1サイクル 5分間 3軸方向 10サイクル
耐衝撃性	1μs以上の瞬断がないこと 破損・ひび・部品のゆるみがないこと	加速度:490m/s^2、持続時間:11ms、正弦半波 3軸方向 各 3回
定常状態の耐湿性	接触抵抗:信号端子:50mΩ 以下 電源端子:15mΩ 以下 絶縁抵抗:25MΩ 以上 破損・ひび・部品のゆるみがないこと	温度 40±2°C、湿度 90～95% 96時間放置
温度サイクル	接触抵抗:信号端子:50mΩ 以下 電源端子:15mΩ 以下 絶縁抵抗:50MΩ 以上 破損・ひび・部品のゆるみがないこと	-55°Cで 30 分 → +85°Cで 30 分、5 サイクル (槽の移し替え時間 : 2 ～ 3 分以内)
二酸化硫黄	接触抵抗:信号端子:50mΩ 以下 電源端子:15mΩ 以下 破損・ひび・部品のゆるみがないこと	25 PPM、25°C、75±5%RHで96時間放置 (試験規格 : JIS C 60068)

（注 1）信号端子の総電流容量は最大 12A（BK13C）、最大 8A（BK13 H）です。
（注 2）通電時の温度上昇を含みます。
（注 3）結露のない状態でご使用ください。
（注 4）ここでの保存とは、基板実装前の未使用品に対する長期保管状態を表します。
　　基板実装後の無通電状態及び、輸送時などの一時保管状態では、使用温湿度範囲が適用されます。

材質•処理

製品	部品	材質	処理	UL 規格
プラグ レセプタクル	絶縁物	LCP	黒色	UL94V-0
	信号端子	銅合金	金めっき（ニッケル下地）	-
	電源端子	銅合金	金めっき（ニッケル下地）	-

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

製品番号の構成

製品番号から製品の仕様をご判断頂く際にご利用ください。

●BK13C プラグ / レセプタクル

BK13 C 06 - 32 DP / 2 - 0.35 V (800)
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾

❶ シリーズ名	BK13	❻ 電源端子数	2 芯
❷ 形状記号	C：標準タイプ	❼ コンタクトピッチ	0.35mm
❸ スタッキングハイト	0.6mm	❽ 端子形状	V：ストレート SMT
❹ 信号端子数	6、10、12、16、24、32、40、50、60 芯	❾ 梱包形態	(800)：標準品、エンボス梱包（20,000 個 / リール） (895)：エンボス梱包 (1,000 個 / リール)(試作用)
❺ コネクタ種別	DP：ダブルロウプラグ DS：ダブルロウレセプタクル		

●BK13H プラグ / レセプタクル

BK13 H - 40 DP / 2 - 0.35 V 05 (800)
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾

❶ シリーズ名	BK13	❻ コンタクトピッチ	0.35mm
❷ 形状記号	H：スタッキングハイト バリエーションタイプ (0.8、1.0、1.3、1.5、2.0mm)	❼ 端子形状	V：ストレート SMT
❸ 信号端子数	30、40、60 芯	❽ ハイトタイプ	スタッキングハイト（mm）：プラグ側の数値 + レセプタクル側の数値
❹ コネクタ種別	DP：ダブルロウプラグ DS：ダブルロウレセプタクル	❾ 梱包形態	(800)：標準品、 [⑧ =05]：エンボス梱包（20,000 個 / リール） [⑧ =10]：エンボス梱包（14,000 個 / リール） (895)：エンボス梱包 (1,000 個 / リール)　(試作用)
❺ 電源端子数	2 芯		

かん合組み合わせ

●スタッキングハイト



単位：mm

レセプタクル / プラグ	BK13C06-##DP/2-0.35V	BK13H-##DP/2-0.35V03	BK13H-##DP/2-0.35V05	BK13H-##DP/2-0.35V10
BK13C06-##DS/2-0.35V	0.6	-	-	-
BK13H-##DS/2-0.35V05	-	0.8	1.0	
BK13H-##DS/2-0.35V10	-	1.3	1.5	2.0

（注 1）「##」は信号端子の数を表します。
（注 2）スタッキングハイト：0.8、1.3、2.0 ｍｍの製品は計画中です。極数展開のご質問は、弊社営業担当までお願い致します。

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

BK13C プラグ（スタッキングハイト：0.6mm）





単位：mm

製品番号	HRS No.	極数		A	B	C	D	購入単位
		信号端子	電源端子					
BK13C06-6DP/2-0.35V(800) (注1)	CL0480-0798-0-00	6	2	2.35	0.70	1.60	1.665	1リール 20,000個巻き
BK13C06-10DP/2-0.35V(800)	CL0480-0719-0-00	10	2	3.05	1.40	1.60	2.365	
BK13C06-12DP/2-0.35V(800)	CL0480-0895-0-00	12	2	3.40	1.75	1.80	2.715	
BK13C06-16DP/2-0.35V(800)	CL0480-0721-0-00	16	2	4.10	2.45	1.80	3.415	
BK13C06-24DP/2-0.35V(800)	CL0673-0142-0-00	24	2	5.50	3.85	1.80	4.815	
BK13C06-32DP/2-0.35V(800)	CL0480-0663-0-00	32	2	6.90	5.25	1.80	6.215	
BK13C06-40DP/2-0.35V(800)	CL0480-0665-0-00	40	2	8.30	6.65	1.80	7.615	
BK13C06-50DP/2-0.35V(800)	CL0480-0725-0-00	50	2	10.05	8.40	1.80	9.365	
BK13C06-60DP/2-0.35V(800)	CL0480-0727-0-00	60	2	11.80	10.15	1.80	11.115	

製品番号	HRS No.	極数		A	B	C	D	購入単位
		信号端子	電源端子					
BK13C06-6DP/2-0.35V(895) (注1)	CL0480-0798-0-95	6	2	2.35	0.70	1.60	1.665	1リール 1,000個巻き
BK13C06-10DP/2-0.35V(895)	CL0480-0719-0-95	10	2	3.05	1.40	1.60	2.365	
BK13C06-12DP/2-0.35V(895)	CL0480-0895-0-95	12	2	3.40	1.75	1.80	2.715	
BK13C06-16DP/2-0.35V(895)	CL0480-0721-0-95	16	2	4.10	2.45	1.80	3.415	
BK13C06-24DP/2-0.35V(895)	CL0673-0144-0-00	24	2	5.50	3.85	1.80	4.815	
BK13C06-32DP/2-0.35V(895)	CL0480-0663-0-95	32	2	6.90	5.25	1.80	6.215	
BK13C06-40DP/2-0.35V(895)	CL0480-0665-0-95	40	2	8.30	6.65	1.80	7.615	
BK13C06-50DP/2-0.35V(895)	CL0480-0725-0-95	50	2	10.05	8.40	1.80	9.365	
BK13C06-60DP/2-0.35V(895)	CL0480-0727-0-95	60	2	11.80	10.15	1.80	11.115	

（注 1）BK13C06-6DP/2-0.35V は、電源端子にエンボス構造がございます。
（注 2）本コネクタに極性はございません。

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

●推奨基板パターン図



●推奨メタルマスク寸法
(マスク厚：0.08mm)



単位：mm

製品番号	極数		B	E	F	G	H	I
	信号端子	電源端子						
BK13C06-6DP/2-0.35V(8##)	6	2	0.70	2.12	1.56	1.8	1.06	0.23
BK13C06-10DP/2-0.35V(8##)	10	2	1.40	2.82	2.26	1.8	1.06	0.23
BK13C06-12DP/2-0.35V(8##)	12	2	1.75	3.17	2.61	2.1	1.26	0.28
BK13C06-16DP/2-0.35V(8##)	16	2	2.45	3.87	3.31	2.1	1.26	0.28
BK13C06-24DP/2-0.35V(8##)	24	2	3.85	5.27	4.71	2.1	1.26	0.28
BK13C06-32DP/2-0.35V(8##)	32	2	5.25	6.67	6.11	2.1	1.26	0.28
BK13C06-40DP/2-0.35V(8##)	40	2	6.65	8.07	7.51	2.1	1.26	0.28
BK13C06-50DP/2-0.35V(8##)	50	2	8.40	9.82	9.26	2.1	1.26	0.28
BK13C06-60DP/2-0.35V(8##)	60	2	10.15	11.57	11.01	2.1	1.26	0.28

（注）本コネクタに極性はございません。

BK13C レセプタクル（スタッキングハイト：0.6mm）





単位：mm

製品番号	HRS No.	極数		A	B	C	購入単位
		信号端子	電源端子				
BK13C06-6DS/2-0.35V(800) (注1, 2)	CL0480-0799-0-00	6	2	3.30	0.70	1.62	1リール 20,000個巻き
BK13C06-10DS/2-0.35V(800) (注2)	CL0480-0720-0-00	10	2	4.00	1.40	2.32	
BK13C06-12DS/2-0.35V(800)	CL0480-0896-0-00	12	2	4.35	1.75	2.67	
BK13C06-16DS/2-0.35V(800)	CL0480-0722-0-00	16	2	5.05	2.45	3.37	
BK13C06-24DS/2-0.35V(800)	CL0673-0143-0-00	24	2	6.45	3.85	4.77	
BK13C06-32DS/2-0.35V(800)	CL0480-0664-0-00	32	2	7.85	5.25	6.17	
BK13C06-40DS/2-0.35V(800)	CL0480-0666-0-00	40	2	9.25	6.65	7.57	
BK13C06-50DS/2-0.35V(800)	CL0480-0726-0-00	50	2	11.00	8.40	9.32	
BK13C06-60DS/2-0.35V(800)	CL0480-0728-0-00	60	2	12.75	10.15	11.07	

製品番号	HRS No.	極数		A	B	C	購入単位
		信号端子	電源端子				
BK13C06-6DS/2-0.35V(895) (注1, 2)	CL0480-0799-0-95	6	2	3.30	0.70	1.62	1リール 1,000個巻き
BK13C06-10DS/2-0.35V(895) (注2)	CL0480-0720-0-95	10	2	4.00	1.40	2.32	
BK13C06-12DS/2-0.35V(895)	CL0480-0896-0-95	12	2	4.35	1.75	2.67	
BK13C06-16DS/2-0.35V(895)	CL0480-0722-0-95	16	2	5.05	2.45	3.37	
BK13C06-24DS/2-0.35V(895)	CL0673-0145-0-00	24	2	6.45	3.85	4.77	
BK13C06-32DS/2-0.35V(895)	CL0480-0664-0-95	32	2	7.85	5.25	6.17	
BK13C06-40DS/2-0.35V(895)	CL0480-0666-0-95	40	2	9.25	6.65	7.57	
BK13C06-50DS/2-0.35V(895)	CL0480-0726-0-95	50	2	11.00	8.40	9.32	
BK13C06-60DS/2-0.35V(895)	CL0480-0728-0-95	60	2	12.75	10.15	11.07	

（注 1）BK13C06-6DS/2-0.35V は、電源端子にディンプル構造がございます。
（注 2）BK13C06-6DS/2-0.35V、BK13C06-10DS/2-0.35V は製品中央部に金属が補強されています。
（注 3）本コネクタに極性はございません。

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

●推奨基板パターン図



●推奨メタルマスク寸法
(マスク厚：0.08mm)



単位：mm

製品番号	極数		B	D	E
	信号端子	電源端子			
BK13C06-6DS/2-0.35V(8##)	6	2	0.70	3.545	1.42
BK13C06-10DS/2-0.35V(8##)	10	2	1.40	4.245	2.12
BK13C06-12DS/2-0.35V(8##)	12	2	1.75	4.595	2.47
BK13C06-16DS/2-0.35V(8##)	16	2	2.45	5.295	3.17
BK13C06-24DS/2-0.35V(8##)	24	2	3.85	6.695	4.57
BK13C06-32DS/2-0.35V(8##)	32	2	5.25	8.095	5.97
BK13C06-40DS/2-0.35V(8##)	40	2	6.65	9.495	7.37
BK13C06-50DS/2-0.35V(8##)	50	2	8.40	11.245	9.12
BK13C06-60DS/2-0.35V(8##)	60	2	10.15	12.995	10.87

（注）本コネクタに極性はございません。

BK13H プラグ（スタッキングハイト：1.0、1.5mm）



●推奨基板パターン図



●推奨メタルマスク寸法
(マスク厚：0.08mm)



単位：mm

製品番号	HRS No.	極数		A	B	C	D	E	購入単位	
		信号端子	電源端子						##：00	##：95
BK13H-30DP/2-0.35V05(8##)	CL0480-1113-0-##	30	2	6.82	4.9	5.64	6.14	5.54	1リール 20,000個 巻き	1リール 1,000個 巻き
BK13H-40DP/2-0.35V05(8##)	CL0480-1078-0-##	40	2	8.57	6.65	7.39	7.89	7.29		
BK13H-60DP/2-0.35V05(8##)	CL0480-1089-0-##	60	2	12.07	10.15	10.89	11.39	10.79		

（注 1）BK13C と BK13H は推奨基板パターンが異なります。
（注 2）本コネクタに極性はございません。

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

BK13H レセプタクル（スタッキングハイト：1.0mm）



●推奨基板パターン図



●推奨メタルマスク寸法
(マスク厚：0.08mm)



単位：mm

製品番号	HRS No.	極数		A	B	C	D	E	購入単位	
		信号端子	電源端子						##：00	##：95
BK13H-40DS/2-0.35V05(8##)	CL0480-1093-0-##	40	2	9.73	6.65	7.83	9.93	7.72	1リール 20,000個 巻き	1リール 1,000個 巻き

（注 1）BK13C と BK13H は推奨基板パターンが異なります。
（注 2）本コネクタに極性はございません。

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

BK13H レセプタクル（スタッキングハイト：1.5mm）



●推奨基板パターン図



●推奨メタルマスク寸法
(マスク厚：0.08mm)



単位：mm

製品番号	HRS No.	極数		A	B	C	D	E	購入単位	
		信号端子	電源端子						##：00	##：95
BK13H-30DS/2-0.35V10(8##)	CL0480-1131-0-##	30	2	7.98	4.9	6.08	8.18	5.97	1リール 14,000個 巻き	1リール 1,000個 巻き
BK13H-40DS/2-0.35V10(8##)	CL0480-1079-0-##	40	2	9.73	6.65	7.83	9.93	7.72		
BK13H-60DS/2-0.35V10(8##)	CL0480-1091-0-##	60	2	13.23	10.15	11.33	13.43	11.22		

（注 1）BK13C と BK13H は推奨基板パターンが異なります。
（注 2）本コネクタに極性はございません。

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

使用上のご注意

1. 推奨温度プロファイル	 [条件] 1. ピーク温度：250°C ピーク 2. 加熱部　　：220°C以上、60秒以内 3. 予熱部　　：150～180°C、90～120秒 4. 回数　　：2回以内 (注1) 温度はコネクタリード部近辺の基板表面温度を表します。 (注2) 窒素リフローご使用の場合は、酸素濃度を1000ppm以上で実装を行ってください。 1000ppm未満の場合はお問い合わせください。
2. 推奨手はんだ条件	はんだごて温度：340±10°C はんだ時間：3秒以内
3. 推奨メタルマスク厚さ・ 開口率 (パターン面積比)	厚さ：0.08mm 開口率：プラグ側100%、レセプタクル側100%
4. 基板の反り	コネクタ両端部を基準とし、コネクタ中央部にて0.02mm以下
5. 洗浄	推奨出来ません。洗浄する場合は、ご評価の上ご使用ください。 (洗浄により挿抜性、耐環境性に変化が生じる場合があります。)
6. 注意事項	・基板実装されていない状態での挿抜は、破損、端子の変形等の原因となりますのでご注意ください。 ・コネクタのみで基板を支えることは避け、コネクタ以外での基板固定対策を行ってください。 ・過度なこじり挿抜は、破損の原因となりますのでご注意ください。 ・手はんだの際は、コネクタのフラックス上がりの原因となるフラックスの塗布は行わないでください。 ・本製品は製造ロットにより、成形品の色相に多少の違いを生じる場合がありますが、性能に影響はありません。 ・挿抜時に於ける取り扱い上の注意事項は次頁をご参照ください。 ・落下・衝撃、FPCの取り回しによる反力によりかん合が外れる場合がありますので、筐体やクッション材等でかん合方向への押さえによる固定を行ってください。 ・発煙、発火、ショート等の事故が発生する恐れがありますので、規格外 (定格電流、定格電圧、基板設計、使用環境等) における条件で使用しないでください。 ・FPCは必ず補強板を設ける様お願いいたします。 弊社では、ガラスエポキシ材の0.3mm以上、ステンレス材の0.2mm以上の補強板を推奨いたします。

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

コネクタの取り扱いに関する注意事項

【かん合の手順】



1. 誘い込み口を探して、位置合わせを行ってください。
   本製品はかん合をうまく誘い込む為に、レセプタクル側に誘い込みのガイドリブを設けております。
   この箇所にコネクタの位置がくるように、位置合わせを行ってください。

2. 位置合わせができますと、コネクタが誘い込まれます。
   誘い込まれますと、コネクタのかん合高さが一段下がるのが、手感触でわかります。

3. 誘い込まれた状態では、コネクタ同士が平行になっており、前後左右にコネクタを動かすことができない状態になっています。
   この状態から、かん合を最後まで行ってください。



4. かん合が最後まで行われているかどうかを確認してください。
   片側が浮いている場合、斜めにかん合されている場合は、一度かん合を外し、再度かん合し直してください。

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

【抜去時の取り扱い注意】

1. コネクタを取り外す際は、コネクタ搭載面に対して垂直方向に抜くのが望ましいです。
   基板対FPCでの取り外しの場合、多極になればなるほど、また、FPCの厚みが薄いほど、垂直方向に抜くのは困難になります。



2. 取り外しが困難な場合は、ピッチ方向側に斜めに抜いてください。
   幅方向側からの取り外しは端子に大きな負荷が掛かりますので、ご注意ください。



3. FPCに十分な剛性がない場合は、はんだ剥離、コネクタ折れが発生することがあります。
   試作時など事前に、ご使用予定のFPCで繰り返し動作をご確認ください。
   また、FPCのコーナー部を持って、斜めに取り外しますと、端子に大きな負荷が掛かりますので、行わないで下さい。



Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

ご検討にあたって

本カタログに記載の仕様は参考値となります。
ご採用の検討や注文に際しては、あらかじめ、「図面」・「製品規格表」の確認をお願いいたします。
ケーブルとの組み合わせで使用するコネクタにつきましては、必ず適合ケーブルをご使用ください。
適合外ケーブルをご検討の場合は、弊社販売窓口までお問い合わせください。
弊社指定の工具以外による結線加工については保証の対象外となります。
下記の用途へのご使用を検討される場合、必ず弊社販売窓口までご相談ください。条件によって保証可否を検討させていただきます。
（自動車車載、医療機器、公共インフラ、航空宇宙/ 防衛等の極めて高い信頼性を要求される機器）

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

HIROSE

ヒロセ電機株式会社
営業本部：神奈川県横浜市都筑区中川中央2丁目6番3号
https://www.hirose.com

※このカタログの内容は2025年 3月現在のものです。尚、改良等により、予告なく内容変更をする場合もありますのでご了承ください。
※HRS ロゴ及び「HIROSE」は、ヒロセ電機株式会社の商標です。