



Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。











ソケットかん合図



製品コード	製品名	極数	A	B	C	D	E	F	G
CL536-0201-3-76	DF13- 2P-1.25V(76)	2	1.25	3.15	4.15	7.15	5.65	1.95	3.35
CL536-0202-6-76	DF13- 3P-1.25V(76)	3	2.50	4.40	5.40	8.40	6.90	3.20	4.60
CL536-0203-9-76	DF13- 4P-1.25V(76)	4	3.75	5.65	6.65	9.65	8.15	4.45	5.85
CL536-0204-1-76	DF13- 5P-1.25V(76)	5	5.00	6.90	7.90	10.90	9.40	5.70	7.10
CL536-0205-4-76	DF13- 6P-1.25V(76)	6	6.25	8.15	9.15	12.15	10.65	6.95	8.35
CL536-0206-7-76	DF13- 7P-1.25V(76)	7	7.50	9.40	10.40	13.40	11.90	8.20	9.60
CL536-0207-0-76	DF13- 8P-1.25V(76)	8	8.75	10.65	11.65	14.65	13.15	9.45	10.85
CL536-0208-2-76	DF13- 9P-1.25V(76)	9	10.00	11.90	12.90	15.90	14.40	10.70	12.10
CL536-0209-5-76	DF13-10P-1.25V(76)	10	11.25	13.15	14.15	17.15	15.65	11.95	13.35
−	DF13-11P-1.25V(76)	11	12.50	14.40	15.40	18.40	16.90	13.20	14.60
CL536-0211-7-76	DF13-12P-1.25V(76)	12	13.75	15.65	16.65	19.65	18.15	14.45	15.85
CL536-0213-2-76	DF13-14P-1.25V(76)	14	16.25	18.15	19.15	22.15	20.65	16.95	18.35
CL536-0214-5-76	DF13-15P-1.25V(76)	15	17.50	19.40	20.40	23.40	21.90	18.20	19.60

HRS DRAWING FOR REFERENCE

4 推奨パターン図



注 1 ロックは2～3極は中央に1個、4～15極は図のように2個つきます。
2 リード平坦度は金具を含めて、0．1mm以内です。
3 部にパターンがあり、レジストが行なわれていない場合、コネクタ端子と接触する可能性があります。
4 推奨メタルマスク厚：0．15~0．20mm
推奨開口率：100%

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
2	黄 銅	表面：金めっき 0.2μm min 下地：ニッケルめっき 0.5μm min	5	エラストマー	GLAY、ストッパー
			4	R．PVC	静電気防止処理，CLEAR
1	ポリアミド樹脂	UL94V-0 BEIGE	3	リン青銅	表面：すずめっき 1μm min

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	5 : 1	1	1	DIS-H-00004609	HT.SATO	SZ.ONO	20190128


HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	HS.OKAWA	20180405
CHECKED	TS.FUKUSHIMA	20180405
DESIGNED	TS.KUMAZAWA	20180405
DRAWN	MK.INOUE	20180405


DRAWING NO.	ADC-083664-76-00
PART NO.	DF13-*P-1.25V(76)
CODE NO.	CL536-

1/2

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



H-H(10:1)



製品コード	挿入コネクタ品名	挿入数量
CL536-0201-3-76	DF13- 2P-1.25V(76)	67
CL536-0202-6-76	DF13- 3P-1.25V(76)	57
CL536-0203-9-76	DF13- 4P-1.25V(76)	49
CL536-0204-1-76	DF13- 5P-1.25V(76)	44
CL536-0205-4-76	DF13- 6P-1.25V(76)	39
CL536-0206-7-76	DF13- 7P-1.25V(76)	36
CL536-0207-0-76	DF13- 8P-1.25V(76)	33
CL536-0208-2-76	DF13- 9P-1.25V(76)	30
CL536-0209-5-76	DF13-10P-1.25V(76)	28
-	DF13-11P-1.25V(76)	26
CL536-0211-7-76	DF13-12P-1.25V(76)	24
CL536-0213-2-76	DF13-14P-1.25V(76)	21
CL536-0214-5-76	DF13-15P-1.25V(76)	20

HRS DRAWING FOR REFERENCE

注5 付属品としてマガジンの両端にストッパーが付きます.
6 反り、曲がりは510mmに対して± 2mm以内です.
7 最小販売単位は上記の挿入数量となります.

HRS	DRAWING NO.	ADC-083664-76-00
	PART NO.	DF13-*P-1.25V(76)
	CODE NO.	CL536-