

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


HRS DRAWING FOR REFERENCE





推奨パターン





推奨メタルマスク：厚み120μm，開口率80%




A-A(20:1)




嵌合断面(20:1)




注） 1．平坦度は0．1以内です．
2 ▨上は、異なる信号のパターンは禁止です．
3 図示近辺にHRSマーク及びCAV No．の表示があります．
4 10～50極のゲート位置は、図示近辺に設けています．
5 60～100極のゲート位置は、図示近辺に設けています．
6 60～100極は、反り調整の凹部が設けられています．

| 製品名 | 製品コード | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| DF40C-10DS-0.4V(58) | CL684-4036-2-58 | 4.6 | 1.6 | 1.0 |
| DF40C-20DS-0.4V(58) | CL684-4005-9-58 | 6.6 | 3.6 | 1.0 |
| DF40C-24DS-0.4V(58) | CL684-4006-1-58 | 7.4 | 4.4 | 1.0 |
| DF40C-30DS-0.4V(58) | CL684-4007-4-58 | 8.6 | 5.6 | 1.5 |
| DF40C-34DS-0.4V(58) | CL684-4023-0-58 | 9.4 | 6.4 | 2.3 |
| DF40C-40DS-0.4V(58) | CL684-4008-7-58 | 10.6 | 7.6 | 3.2 |
| DF40C-50DS-0.4V(58) | CL684-4009-0-58 | 12.6 | 9.6 | 3.2 |
| DF40C-60DS-0.4V(58) | CL684-4004-6-58 | 14.6 | 11.6 | 3.2 |
| DF40C-70DS-0.4V(58) | CL684-4016-5-58 | 16.6 | 13.6 | 3.2 |
| DF40C-80DS-0.4V(58) | CL684-4002-0-58 | 18.6 | 15.6 | 3.2 |
| DF40C-90DS-0.4V(58) | CL684-4124-8-58 | 20.6 | 17.6 | 3.2 |
| DF40C-100DS-0.4V(58) | CL684-4033-4-58 | 22.6 | 19.6 | 3.2 |

| 部番 | 材質 | 処理，備考 | 部番 | 材質 | 処理，備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | りん青銅 | 接触部:金めっき 0.05μm MIN<br>リード部:金めっき 0.05μm MIN<br>下地:ニッケル 1μm MIN | 6 | PS | CLEAR，補強用カラー |
| | | | 5 | PS | BLACK，プラスチックリール |
| | | | 4 | ホリエステル | CLEAR，カバーテープ |
| 1 | LCP | BLACK，UL94-0 | 3 | PS | CLEAR，エンボスキャリアテープ |

| UNITS | SCALE | △の数 | 訂正記事 | 設計 | 検図 | 年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 10：1 | 0 | | | | |


HIROSE ELECTRIC CO.，LTD.


| | | |
|---|---|---|
| 承認 | WR.FUKUCHI | 17.11.30 |
| 検図 | TS.MIYAZAKI | 17.11.30 |
| 設計 | SJ.WADA | 17.11.30 |
| 製図 | SN.NUMAZAKI | 17.11.30 |

図番：ADC3-311352-58
製品名：DF40C-*DS-0.4V(58)
製品コード：CL684
0 1/2


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

エンボスキャリアテープ (5:1)




リール形状及び寸法(FREE)





製品ラベル詳細


| | |
|---|---|
| 製造年月日 | ** ** ** |
| 製品コード | CL684-****-*-58 |
| 製品名 | DF40C-*DS-0.4V(58) |
| 数量 | 1000 |
| 納入者 | ヒロセ電機(株) |


| 製品名 | H | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF40C-10DS-0.4V(58) | 16 | 7.5 | 17.5 | 21.5 | — | 4.9 |
| DF40C-20DS-0.4V(58) | 16 | 7.5 | 17.5 | 21.5 | — | 6.9 |
| DF40C-24DS-0.4V(58) | 16 | 7.5 | 17.5 | 21.5 | — | 7.7 |
| DF40C-30DS-0.4V(58) | 24 | 11.5 | 25.5 | 29.5 | — | 8.9 |
| DF40C-34DS-0.4V(58) | 24 | 11.5 | 25.5 | 29.5 | — | 8.9 |
| DF40C-40DS-0.4V(58) | 24 | 11.5 | 25.5 | 29.5 | — | 10.9 |
| DF40C-50DS-0.4V(58) | 24 | 11.5 | 25.5 | 29.5 | — | 12.9 |
| DF40C-60DS-0.4V(58) | 24 | 11.5 | 25.5 | 29.5 | — | 14.9 |
| DF40C-70DS-0.4V(58) | 32 | 14.2 | 33.5 | 37.5 | 28.4 | 16.9 |
| DF40C-80DS-0.4V(58) | 32 | 14.2 | 33.5 | 37.5 | 28.4 | 18.9 |
| DF40C-90DS-0.4V(58) | 44 | 20.2 | 45.5 | 49.5 | 40.4 | 20.9 |
| DF40C-100DS-0.4V(58) | 44 | 20.2 | 45.5 | 49.5 | 40.4 | 22.9 |

G(10:1)





F-F




Q-Q (FREE)




注)ア. 1リール 1000個巻きです。
イ. ( )内の寸法は参考寸法です。
9 JIS C 0806(IEC 60286-3)に基づいています。(自動実装用部品のパッケージング)
10 10~60極の送り穴は片側だけとなります。
11 梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き外周終端部はテープ止めします。

HRS DRAWING FOR REFERENCE

| | | |
|---|---|---|
| HRS | 図番: | ADC3-311352-58 |
| | 製品名: | DF40C-*DS-0.4V(58) |
| | 製品コード | CL684 △0 2/2 |