



Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

HRS DRAWING FOR REFERENCE











推奨パターン




推奨メタルマスク：厚み 120μm，開口率 ： 80%

A-A(20:1)



嵌合断面(20:1)



注）　1．平坦度は0.1以内です。
2 ▨ 上は、異なる信号のパターンは禁止です。
3 図示近辺にHRSマーク及びCAV NO.の表示があります。
4 ゲート位置は図示近辺に設定しています。
また、ゲートを設ける為、壁の一部を切り欠く場合があります。

部番	材　質	処　理　，　備　考
2	りん青銅	接触部：金めっき0.05μm MIN リード部：金めっき0.05μm MIN 下地：ニッケル1μm MIN
1	LCP	BLACK, UL94-0

部番	材　質	処　理　，　備　考
7	PS	CLEAR, 補強カラー
6	PS	BLACK
5	ポリエステル	CLEAR, カバーテープ
4	PS	CLEAR, エンボスキャリアテープ
3	りん青銅	金めっき0.05μm MIN 下地：ニッケル1μm MIN

UNITS	SCALE	△の数	訂　正　記　事	設　計	検　図	年月日
mm	10：1	△				

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.


承　認	KH. IKEDA	13.07.02
検　図	TS. MIYAZAKI	13.07.02
設　計	TY. YAMASAKI	13.07.02
製　図	KR. AJITO	13.07.02

図番：	ADC3-314294-01
製品名：	DF40B-10DS-0.4V(51)
製品コード	CL684-4038-8-51


△ 1/2

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

SCALE(5:1)





C-C(5:1)



引き出し方向


B-B(5:1)





トレーラ部　7 テーピング　リーダ部


リール形状及び寸法(FREE)



製品ラベル詳細

製造年月日	** ** **
製品コード	CL684-4038-8-51
製品名	DF40B-10DS-0.4V(51)
数量	5000
納入者	ヒロセ電機(株)

D-D (FREE)



注) 5. 1リール5000個巻です。
6. ( )内の寸法は参考寸法です。
7 JIS C 0806(IEC 60286-3)に基づいています。(自動実装用部品のパッケージング)
8 梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き
外周終端部はテープ止めします。

HRS DRAWING FOR REFERENCE

HRS	図番：	ADC3-314294-01
	製品名：	DF40B-10DS-0.4V(51)
	製品コード	CL684-4038-8-51 △ 2/2