

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


HRS DRAWING FOR REFERENCE




推奨パターン




推奨メタルマスク：厚み 120μm，開口率 80%






A-A(20:1)



嵌合断面(20:1)



注）1. 平坦度は0.1mm以内です。
2 ▨ 上はパターン禁止となります。
3 図示近傍にHRSマークおよびCAV No.の表示があります。

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
2	りん青銅	接触部 ：金めっき 0.05μm MIN リード部：金めっき 0.05μm MIN 下地 ：ニッケル 1μm MIN
1	LCP	BLACK, UL94V-0

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
7	PS	CLEAR, 補強用カラー
6	PS	BLACK, プラスチックリール
5	ポリエステル	CLEAR, カバーテープ
4	PS	CLEAR, エンボスキャリアテープ
3	りん青銅	金めっき 0.05μm MIN 下地：ニッケル 1μm MIN


UNITS	SCALE	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	10：1	0				

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.


APPROVED	WR. FUKUCHI	20200825	DRAWING NO. ADC-314294-58-00
CHECKED	TS. MIYAZAKI	20200825	PART NO. DF40B-10DS-0.4V(58)
DESIGNED	RH. KITAGAWA	20200825	
DRAWN	YK. MITSUISHI	20200825	CODE NO. CL684-4038-8-58

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

エンボスキャリアテープ (5:1)





C-C(5:1)



引き出し方向


B-B(5:1)







6 テーピング(FREE)

リール形状及び寸法(FREE)





D-D (FREE)



注) 4. 1リール1000個巻きです。
5. ( )内寸法は参考寸法です。
6 エンボス梱包仕様はJIS C 0806(IEC 60286-3)に準拠しております。
7 梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き、外周終端部はテープ止めします。

HRS DRAWING FOR REFERENCE

HRS	DRAWING NO.	ADC-314294-58-00
	PART NO.	DF40B-10DS-0.4V(58)
	CODE NO.	CL684-4038-8-58

0 2/2