
かん合高さ 2.5mm以下

小型同軸コネクタ

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.




特長


1. 低背同軸コネクタ (かん合高さ：2.5mm以下)
2. 金めっきによる耐食性
3. 明確なクリック感により操作性の向上
4. 4箇所の接地で基板剥離強度が向上
5. 良好な高周波特性
   - V.S.W.R.：1.6以下 (0～8GHz)
6. 自動実装対応
7. AVN、テレマティクス、カメラモジュール、アンテナ等の車載アプリケーションに最適

RF　Click Feeling　Corrosion Prevention

寸法



明確なクリック感



仕様

公称特性インピーダンス	50Ω
使用温度範囲	-40 ～ +90℃
接触抵抗	内部：20mΩ以下、外部：10mΩ以下 (10mA ACで測定)
耐電圧	200V ACで1分間
絶縁抵抗	500MΩ以上 (100V DC)
挿抜回数	30回

- 適合ケーブル：⌀1.32mm
- RoHS、ハロゲンフリー*

*ハロゲンフリー対応品です。
（Br含有率：900ppm以下、Cl含有率：900ppm以下、
Br+Cl総含有率：1,500ppm以下）

HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

JP_F_UFL-K_16-9, Oct. 18, 2022 ©2022 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All rights reserved.　予告なく、仕様を変更する場合がございますので、詳細の仕様につきましては弊社窓口へお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。