



Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。













製品番号	製品コード	極数	A	B	C	D	E
DF14A- 2P-1.25H(22)	CL538-0033-3-22	2	7.45	1.25	2.95	3.65	8.05
DF14A- 3P-1.25H(22)	CL538-0034-6-22	3	8.70	2.50	4.20	4.90	9.30
DF14A- 4P-1.25H(22)	CL538-0035-9-22	4	9.95	3.75	5.45	6.15	10.55
DF14A- 5P-1.25H(22)	CL538-0036-1-22	5	11.20	5.00	6.70	7.40	11.80
DF14A- 6P-1.25H(22)	CL538-0037-4-22	6	12.45	6.25	7.95	8.65	13.05
DF14A- 7P-1.25H(22)	CL538-0038-7-22	7	13.70	7.50	9.20	9.90	14.30
DF14A- 8P-1.25H(22)	CL538-0039-0-22	8	14.95	8.75	10.45	11.15	15.55
DF14A- 9P-1.25H(22)	CL538-0040-9-22	9	16.20	10.00	11.70	12.40	16.80
DF14A-10P-1.25H(22)	CL538-0041-1-22	10	17.45	11.25	12.95	13.65	18.05
DF14A-15P-1.25H(22)	CL538-0114-3-22	15	23.70	17.50	19.20	19.90	24.30
DF14A-20P-1.25H(22)	CL538-0119-7-22	20	29.95	23.75	25.45	26.15	30.55
DF14A-25P-1.25H(22)	CL538-0124-7-22	25	36.20	30.00	31.70	32.40	36.80
DF14A-30P-1.25H(22)	CL538-0045-2-22	30	42.45	36.25	37.95	38.65	43.05









注 1. リード平坦度は金具も含めて0.1以内.
2 DF14−*S−1.25Cとのかん合長は7.3mm.(SMTリード部含まず)
3 2,3極の簡易ロック穴は、図のようにセンターに1つとなります.
4 推奨メタルマスク厚:0.15~0.20mm
推奨メタルマスク開口率:100%

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
2	黄銅	表面:すずめっき 1μm min 下地:ニッケルめっき 1μm min
1	ポリアミド樹脂	BEIGE, UL94V−0


NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
5	ポリエステル	カバーテープ, CLEAR
4	PS	エンボステープ, CLEAR
3	りん青銅	表面:すずめっき 1μm min 下地:ニッケルめっき 1μm min


UNITS	SCALE	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	5 : 1	0				

HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	APPROVED : HS. OKAWA	20200313	DRAWING NO. ADC-160309-22-00
	CHECKED : TS. KUMAZAWA	20200313	PART NO. DF14A-*P-1.25H(22)
	DESIGNED : HK. HAYASHI	20200313	CODE NO. CL538- 0 1/2
	DRAWN : DS. HIROWATARI	20200306	

HRS DRAWING FOR REFERENCE


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。






製　品　名	極数	F	G	H	J	K
DF14A- 2P-1.25H(22)	2	7.5	-	16	7.85	16.4
DF14A- 3P-1.25H(22)	3	7.5	-	16	9.1	16.4
DF14A- 4P-1.25H(22)	4	11.5	-	24	10.35	24.4
DF14A- 5P-1.25H(22)	5	11.5	-	24	11.6	24.4
DF14A- 6P-1.25H(22)	6	11.5	-	24	12.85	24.4
DF14A- 7P-1.25H(22)	7	11.5	-	24	14.1	24.4
DF14A- 8P-1.25H(22)	8	11.5	-	24	15.35	24.4
DF14A- 9P-1.25H(22)	9	11.5	-	24	16.6	24.4
DF14A-10P-1.25H(22)	10	11.5	-	24	17.85	24.4
DF14A-15P-1.25H(22)	15	20.2	40.4	44	24.1	44.4
DF14A-20P-1.25H(22)	20	20.2	40.4	44	30.35	44.4
DF14A-25P-1.25H(22)	25	26.2	52.4	56	36.6	56.4
DF14A-30P-1.25H(22)	30	26.2	52.4	56	42.85	56.4

リ ー ル形状





品名ラベル詳細

生産月日	年　　月　　日
CLコード	538−****−*−22
品名	DF14A−*P−1.25H(22)
納入数量	1000個
納入者	ヒロセ電機株式会社

注5　1リール　1000個梱包．
6　引出し始め30BOXと終わり20BOXは空BOXになります．
7　テープ幅44mm以上に図示スプロケット穴を設けております．
8　記載のない項目は　JIS　C　0806　電子部品のテーピングに準拠します．

HRS DRAWING FOR REFERENCE

HRS	DRAWING NO.	ADC-160309-22-00
	PART NO.	DF14A-*P-1.25H(22)
	CODE NO.	CL538-
		0 2/2