




Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。













1 ソケットかん合図



製品コード	製品名	極数	A	B	C	D	E	F
CL536-0251-1-75	DF13- 2P-1.25H(75)	2	1.25	3.15	4.15	7.15	3.35	5.65
CL536-0252-4-75	DF13- 3P-1.25H(75)	3	2.5	4.4	5.4	8.4	4.60	6.9
CL536-0253-7-75	DF13- 4P-1.25H(75)	4	3.75	5.65	6.65	9.65	5.85	8.15
CL536-0254-0-75	DF13- 5P-1.25H(75)	5	5.0	6.9	7.9	10.9	7.10	9.40
CL536-0255-2-75	DF13- 6P-1.25H(75)	6	6.25	8.15	9.15	12.15	8.35	10.65
CL536-0256-5-75	DF13- 7P-1.25H(75)	7	7.5	9.4	10.4	13.4	9.60	11.9
CL536-0257-8-75	DF13- 8P-1.25H(75)	8	8.75	10.65	11.65	14.65	10.85	13.15
CL536-0258-0-75	DF13- 9P-1.25H(75)	9	10.0	11.9	12.9	15.9	12.1	14.4
CL536-0259-3-75	DF13-10P-1.25H(75)	10	11.25	13.15	14.15	17.15	13.35	15.65
—	DF13-11P-1.25H(75)	11	12.5	14.4	15.4	18.4	14.6	16.9
CL536-0261-5-75	DF13-12P-1.25H(75)	12	13.75	15.65	16.65	19.65	15.85	18.15
CL536-0263-0-75	DF13-14P-1.25H(75)	14	16.25	18.15	19.15	22.15	18.35	20.65
CL536-0264-3-75	DF13-15P-1.25H(75)	15	17.5	19.4	20.4	23.4	19.6	21.9

推奨パターン図



注
1. DF13-*S-1.25Cとの嵌合後奥行きは、6mm。
2. 中央の凸部（スタンドオフ）は5極以上にあります。
3. ロック穴は、2～3極は中央に1個、4～15極は図のように2個あります。
4. リード平坦度は、金具を含めて0.1mm以内になります。
5. 7～15極の HRS マーク、端子No.1マークは破線の位置になります。

HRS DRAWING FOR REFERENCE

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
2	黄 銅	表面：ｽｽﾞめっき 1μm min. 下地：銅めっき 1μm min.	5	エラストマー	GRAY，ストッパー
			4	R. PVC	帯電防止処理，CLEAR，スティック
1	ポリアミド樹脂	BEIGE，UL94V-0	3	リン青銅	表面：ｽｽﾞめっき 1μm min.

UNITS	SCALE	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	5 : 1	0				


HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	HS. OKAWA	18.03.20
CHECKED	TS. FUKUSHIMA	18.03.20
DESIGNED	TS. KUMAZAWA	18.03.19
DRAWN	MK. INOUE	18.03.08


DRAWING NO.	ADC-083662-75-00
PART NO.	DF13-*P-1.25H(75)
CODE NO.	CL536-

0 1/2

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



A-A(10:1)



HRS DRAWING FOR REFERENCE

製品コード	製品名	マガジン梱包数量
CL536-0251-1-75	DF13- 2P-1.25H(75)	67
CL536-0252-4-75	DF13- 3P-1.25H(75)	57
CL536-0253-7-75	DF13- 4P-1.25H(75)	49
CL536-0254-0-75	DF13- 5P-1.25H(75)	44
CL536-0255-2-75	DF13- 6P-1.25H(75)	39
CL536-0256-5-75	DF13- 7P-1.25H(75)	36
CL536-0257-8-75	DF13- 8P-1.25H(75)	33
CL536-0258-0-75	DF13- 9P-1.25H(75)	30
CL536-0259-3-75	DF13-10P-1.25H(75)	28
—	DF13-11P-1.25H(75)	26
CL536-0261-5-75	DF13-12P-1.25H(75)	24
CL536-0263-0-75	DF13-14P-1.25H(75)	21
CL536-0264-3-75	DF13-15P-1.25H(75)	20

注6. 付属品としてストッパーが2個つきます。
7. 反り、曲がりは510mmに対して± 2mm以内.
8. 最小販売単位は上記の梱包数量となります。

HRS	DRAWING NO.	ADC-083662-75-00
	PART NO.	DF13-*P-1.25H(75)
	CODE NO.	CL536-
		△0 2/2