



Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


















| 製品番号 | 製品コード | 極数 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF14A- 2P-1.25H(56) | CL538-0033-3-56 | 2 | 7.45 | 1.25 | 2.95 | 3.65 | 8.05 |
| DF14A- 3P-1.25H(56) | CL538-0034-6-56 | 3 | 8.70 | 2.50 | 4.20 | 4.90 | 9.30 |
| DF14A- 4P-1.25H(56) | CL538-0035-9-56 | 4 | 9.95 | 3.75 | 5.45 | 6.15 | 10.55 |
| DF14A- 5P-1.25H(56) | CL538-0036-1-56 | 5 | 11.20 | 5.00 | 6.70 | 7.40 | 11.80 |
| DF14A- 6P-1.25H(56) | CL538-0037-4-56 | 6 | 12.45 | 6.25 | 7.95 | 8.65 | 13.05 |
| DF14A- 7P-1.25H(56) | CL538-0038-7-56 | 7 | 13.70 | 7.50 | 9.20 | 9.90 | 14.30 |
| DF14A- 8P-1.25H(56) | CL538-0039-0-56 | 8 | 14.95 | 8.75 | 10.45 | 11.15 | 15.55 |
| DF14A- 9P-1.25H(56) | CL538-0040-9-56 | 9 | 16.20 | 10.00 | 11.70 | 12.40 | 16.80 |
| DF14A-10P-1.25H(56) | CL538-0041-1-56 | 10 | 17.45 | 11.25 | 12.95 | 13.65 | 18.05 |
| DF14A-15P-1.25H(56) | CL538-0114-3-56 | 15 | 23.70 | 17.50 | 19.20 | 19.90 | 24.30 |
| DF14A-20P-1.25H(56) | CL538-0119-7-56 | 20 | 29.95 | 23.75 | 25.45 | 26.15 | 30.55 |
| DF14A-25P-1.25H(56) | CL538-0124-7-56 | 25 | 36.20 | 30.00 | 31.70 | 32.40 | 36.80 |
| DF14A-30P-1.25H(56) | CL538-0045-2-56 | 30 | 42.45 | 36.25 | 37.95 | 38.65 | 43.05 |




HRS DRAWING FOR REFERENCE

注 1. リード平坦度は金具も含めて0.1以内.
2 DF14−*S−1.25Cとのかん合長は7.3mm.（SMTリード部含まず）
3 2，3極の簡易ロック穴は、図のようにセンターに1つとなります.
△1 4 推奨メタルマスク厚：0.15~0.20mm
推奨メタルマスク開口率：100%


| NO. | MATERIAL | FINISH , REMARKS | NO. | MATERIAL | FINISH , REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黄銅 | 接触部:金めっき 0.1μm min<br>リード部:すず鋼めっき 1μm min<br>下地:ニッケルめっき 1μm min | 5 | ポリエステル | カバーテープ，CLEAR |
| | | | 4 | PS △1 | エンボステープ，CLEAR |
| | | | 3 | りん青銅 | すず鋼めっき 1μm min<br>下地:ニッケルめっき 0.5μm min |
| 1 | ポリアミド樹脂 | BEIGE，UL94V−0 | | | |


| UNITS | SCALE | | COUNT | DESCRIPTION OF REVISIONS | DESIGNED | CHECKED | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 5 : 1 | △1 | 2 | DIS-H-00006464 | HK.HAYASHI | SZ.ONO | 20201013 |

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

| | | | |
|---|---|---|---|
| APPROVED | KJ.KATAYOSE | 20050105 | DRAWING NO. ADC3-160309-16 |
| CHECKED | TY.OMA | 20050105 | PART NO. DF14A-*P-1.25H(56) |
| DESIGNED | TS.KUMAZAWA | 20050105 | CODE NO. CL538- △1 1/2 |
| DRAWN | TS.KUMAZAWA | 20050105 | |


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。





| 製 品 名 | 極数 | F | G | H | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF14A- 2P-1.25H(56) | 2 | 7.5 | - | 16 | 7.85 | 16.4 |
| DF14A- 3P-1.25H(56) | 3 | 7.5 | - | 16 | 9.1 | 16.4 |
| DF14A- 4P-1.25H(56) | 4 | 11.5 | - | 24 | 10.35 | 24.4 |
| DF14A- 5P-1.25H(56) | 5 | 11.5 | - | 24 | 11.6 | 24.4 |
| DF14A- 6P-1.25H(56) | 6 | 11.5 | - | 24 | 12.85 | 24.4 |
| DF14A- 7P-1.25H(56) | 7 | 11.5 | - | 24 | 14.1 | 24.4 |
| DF14A- 8P-1.25H(56) | 8 | 11.5 | - | 24 | 15.35 | 24.4 |
| DF14A- 9P-1.25H(56) | 9 | 11.5 | - | 24 | 16.6 | 24.4 |
| DF14A-10P-1.25H(56) | 10 | 11.5 | - | 24 | 17.85 | 24.4 |
| DF14A-15P-1.25H(56) | 15 | 20.2 | 40.4 | 44 | 24.1 | 44.4 |
| DF14A-20P-1.25H(56) | 20 | 20.2 | 40.4 | 44 | 30.35 | 44.4 |
| DF14A-25P-1.25H(56) | 25 | 26.2 | 52.4 | 56 | 36.6 | 56.4 |
| DF14A-30P-1.25H(56) | 30 | 26.2 | 52.4 | 56 | 42.85 | 56.4 |

リ ー ル形状




品名ラベル詳細

| | |
|---|---|
| 生産月日 | 年　月　日 |
| CLコード | 538−＊＊＊＊−＊−56 |
| 品名 | DF14A−＊P−1.25H(56) |
| 納入数量 | 1000個 |
| 納入者 | ヒロセ電機株式会社 |

注5　1リール　1000個梱包．
6　引出し始め30BOXと終わり20BOXは空BOXになります．
7　テープ幅44mm以上に図示スプロケット穴を設けております．
8　記載のない項目は　JIS　C　0806　電子部品のテーピングに準拠します．

HRS DRAWING FOR REFERENCE

| | | |
|---|---|---|
| HRS | DRAWING NO. | ADC3-160309-16 |
| | PART NO. | DF14A-＊P-1.25H(56) |
| | CODE NO. | CL538- |
| | | 1 2/2 |