


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




△1 製品コード	製品名	極数	A	B	C	D
CL543-0810-0-50	DF11G- 4DP-2V(50)	4	2.0	8.5	4.0	8.7
CL543-0811-2-50	DF11G- 6DP-2V(50)	6	4.0	10.5	6.0	10.7
CL543-0812-5-50	DF11G- 8DP-2V(50)	8	6.0	12.5	8.0	12.7
CL543-0813-8-50	DF11G-10DP-2V(50)	10	8.0	14.5	10.0	14.7
CL543-0814-0-50	DF11G-12DP-2V(50)	12	10.0	16.5	12.0	16.7
CL543-0815-3-50	DF11G-14DP-2V(50)	14	12.0	18.5	14.0	18.7
CL543-0816-6-50	DF11G-16DP-2V(50)	16	14.0	20.5	16.0	20.7
CL543-0817-9-50	DF11G-18DP-2V(50)	18	16.0	22.5	18.0	22.7
CL543-0818-1-50	DF11G-20DP-2V(50)	20	18.0	24.5	20.0	24.7
CL543-0819-4-50	DF11G-22DP-2V(50)	22	20.0	26.5	22.0	26.7
CL543-0820-3-50	DF11G-24DP-2V(50)	24	22.0	28.5	24.0	28.7
CL543-0821-6-50	DF11G-26DP-2V(50)	26	24.0	30.5	26.0	30.7
-	DF11G-28DP-2V(50)	28	26.0	32.5	28.0	32.7
CL543-0823-1-50	DF11G-30DP-2V(50)	30	28.0	34.5	30.0	34.7
CL543-0824-4-50	DF11G-32DP-2V(50)	32	30.0	36.5	32.0	36.7
-	DF11G-40DP-2V(50)	40	38.0	44.5	40.0	44.7






推奨パターン(2:1)



推奨メタルマスク

厚　さ：0.15～0.2mm
開口率：100%



注 1 ▨の範囲にパターン及びバイヤホールがある場合、
コネクタ端子とショートする可能性があります。
2．端子および補強金具の平坦度は0．1mm以内とします。
△1 3．嵌合面以外の膨れは、製品性能上問題ありません。

部番	材質	処理，備考	部番	材質	処理，備考
2	黄銅	表面：金めっき 0.2μm min. 下地：ニッケルめっき 1μm min.	5	エラストマー	GRAY ，ストッパー
			4	PS	CLEAR，静電防止処理
1	ポリアミド樹脂	NATURAL(BEIGE)，UL94V-0	3	黄銅	表面：すずめっき 1μm min.

UNITS	SCALE	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
mm	5 : 1	△1 3	DIS-H-00004420	TS.MIYAKI	SZ.ONO	20181119


HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

承認	KI.AKIYAMA	20120301
検図	HK.UMEHARA	20120301
設計	TS.KUMAZAWA	20120301
製図	MI.SAKIMURA	20120228


図番：ADC-310527-50-03
製品名：DF11G-*DP-2V(50)
製品コード：CL543-
△1 1/2

HRS DRAWING FOR REFERENCE

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



A−A（10：1）



⚠1 製品コード	製　品　名	入り数
CL543-0810-0-50	DF11G- 4DP-2V(50)	41
CL543-0811-2-50	DF11G- 6DP-2V(50)	35
CL543-0812-5-50	DF11G- 8DP-2V(50)	30
CL543-0813-8-50	DF11G-10DP-2V(50)	27
CL543-0814-0-50	DF11G-12DP-2V(50)	24
CL543-0815-3-50	DF11G-14DP-2V(50)	22
CL543-0816-6-50	DF11G-16DP-2V(50)	20
CL543-0817-9-50	DF11G-18DP-2V(50)	18
CL543-0818-1-50	DF11G-20DP-2V(50)	17
CL543-0819-4-50	DF11G-22DP-2V(50)	16
CL543-0820-3-50	DF11G-24DP-2V(50)	15
CL543-0821-6-50	DF11G-26DP-2V(50)	14
−	DF11G-28DP-2V(50)	13
CL543-0823-1-50	DF11G-30DP-2V(50)	12
CL543-0824-4-50	DF11G-32DP-2V(50)	12
−	DF11G-40DP-2V(50)	10

注4：マガジンケースの両端にストッパーが付きます。
5：マガジンケース1本当たりのコネクタの入り数は上表の通りです。
6：最小販売単位数は、上表の入り数となります。

HRS DRAWING FOR REFERENCE

HRS	図番：	ADC-310527-50-03
	製品名：	DF11G-*DP-2V(50)
	製品コード	CL543- ⚠1 2/2