




Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



製品コード	極数	A	B	C	D	E
CL537-0499-0-51	20	7.2	4.5	5.3	5.7	5.3
CL537-0587-0-51	30	9.7	7.0	7.8	8.2	7.8
CL537-0588-0-51	36	11.2	8.5	9.3	9.7	9.3
CL537-0589-0-51	40	12.2	9.5	10.3	10.7	10.3
CL537-0590-0-51	50	14.7	12.0	12.8	13.2	12.8
CL537-0591-0-51	60	17.2	14.5	15.3	15.7	15.3


推奨メタルマスク図 (10 : 1)

推奨パターン図 (10 : 1)



メタルマスク厚さ : $120\mu\text{m}$

2	リン青銅	接触部:金めっき $0.2\mu\text{m min}$ リード部:金めっき $0.015\mu\text{m min}$ その他(下地):ニッケルめっき $2\mu\text{m min}$	6	PS	補強カラー, CLEAR
1	ポリアミド樹脂	BLACK, UL94V-0	5	PS	プラスチックリール, BLACK
部番	材質	処理, 備考	4	ポリエステル	カバーテープ, CLEAR
部番	材質	処理, 備考	3	PS	エンボステープ, CLEAR
UNITS mm	SCALE 5 : 1	訂正記事	設計	検図	年月日
承認 : WR. FUKUCHI 検図 : TS. MIYAZAKI 設計 : RN. IIDA 製図 : RN. IIDA	20200702 20200702 20200702 20200702	図番 : ADC-390690-51-77 製品名 : DF12NC(3.5)-*DP-0.5V(51) 製品コード : CL537			



製品コード	極数	G	H	J	K	L	M	N
CL537-0499-0-51	20	16	-	7.5	12.0	0.38	17.5	9
CL537-0587-0-51	30	24	-	11.5	12.0	0.38	25.5	11.5
CL537-0588-0-51	36	24	-	11.5	8.0	0.30	25.5	12.6
CL537-0589-0-51	40	24	-	11.5	12.0	0.38	25.5	14
CL537-0590-0-51	50	24	-	11.5	8.0	0.30	25.5	16.1
CL537-0591-0-51	60	32	28.4	14.2	12.0	0.30	33.5	18.6

注3 1リール 1000個梱包。

4 引出し始め30BOXと終り20BOXに空部を設けております。

5 テープ幅32mmには図示スプロケット穴を設けております。

6 カバーテープの剝離強度はJIS C 0806 (IEC 60286-3)に準拠しております。

7 梱包完了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き、外周終端部はテープ止めします。