









エンボスキャリアテープ (3 : 1)


N-N (3 : 1)

リール形状 (1 : 5)




引出し方向

M (10 : 1)



R (10 : 1)



品名ラベル詳細

生産月日	年 月 日
図番	CL540-*****69
品名	DF9A-*S-1V(69)
納入数量	1000K ϕ
納入者	ヒロセ電機(株)

製品コード	極数	G	H	J	K	L
—	9	24	—	11.5	8.7	25.5
—	11	24	—	11.5	9.7	25.5
CL540-0006-7-69	13	24	—	11.5	10.7	25.5
CL540-0007-0-69	15	24	—	11.5	11.7	25.5
—	17	24	—	11.5	12.7	25.5
—	19	24	—	11.5	13.7	25.5
CL540-0010-4-69	21	24	—	11.5	14.7	25.5
—	23	32	28.4	14.2	15.7	33.5
CL540-0012-0-69	25	32	28.4	14.2	16.7	33.5
CL540-0013-2-69	31	32	28.4	14.2	19.7	33.5
CL540-0222-2-69	41	44	40.4	20.2	24.7	45.5
CL540-0014-5-69	51	44	40.4	20.2	29.7	45.5

- 注4 1リール 1000個梱包となります。
5 引出し始め30BOXと終わり20BOXに空部を設けます。
6 9~21極の送り穴は図面向かって上側の片側のみとなります。
23~41極の送り穴は図のように両側に付きます。
7 重なり防止形状を設けております。
8 カバーテープの剥離強度はJIS C 0806に準拠しております。
9 梱包完了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き、
外周終端部はテープ止めします。

HRS

図番: ADC3-162417-06
製品名: DF9A-*S-1V(69)
製品コード: CL540-

2/2