







May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



製品名	製品コード	極数	A	B	C	D	E	F
DF9B- 9P-1V(32)	CL540-0134-7-32	9	10.1	8.3	6.6	3	4	8.4
DF9B-11P-1V(32)	CL540-0135-0-32	11	11.1	9.3	7.6	4	5	9.4
DF9B-13P-1V(32)	CL540-0136-2-32	13	12.1	10.3	8.6	5	6	10.4
DF9B-15P-1V(32)	CL540-0137-5-32	15	13.1	11.3	9.6	6	7	11.4
DF9B-17P-1V(32)	CL540-0138-8-32	17	14.1	12.3	10.6	7	8	12.4
DF9B-19P-1V(32)	CL540-0248-6-32	19	15.1	13.3	11.6	8	9	13.4
DF9B-21P-1V(32)	CL540-0140-0-32	21	16.1	14.3	12.6	9	10	14.4
DF9B-23P-1V(32)	CL540-0141-2-32	23	17.1	15.3	13.6	10	11	15.4
DF9B-25P-1V(32)	CL540-0142-5-32	25	18.1	16.3	14.6	11	12	16.4
DF9B-31P-1V(32)	CL540-0144-0-32	31	21.1	19.3	17.6	14	15	19.4
DF9B-41P-1V(32)	CL540-0221-0-32	41	26.1	24.3	22.6	19	20	24.4

注1 リード平坦度は金具を含めて、0.1mm以内となります。
② 図示周辺にCAV NO. の表示があります。
③ ロックは9～25極は中央に1つ、31, 41極は図のように2つ付きます。






3	黄銅	表面:すずリフローめっき 1μm min 下地:銅めっき 0.3μm min	8	PS	補強用カラー, CLEAR
			7	PS	プラスチックリール, BLACK
			6	ポリイミド	耐熱テープ, BROWN
2	りん青銅	表面:熔融すずめっき 1μm min	5	ポリエステル	カバーテープ, CLEAR
1	ポリアミド樹脂	(BEIGE)UL94V-0	4	PS	エンボステープ, CLEAR
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
UNITS mm			SCALE 5 : 1		
HRS			訂正記事		
承認: KH. IKEDA 11.12.02			設計		
検図: AR. TAKAHASHI 11.12.02			検図		
設計: SH. HOSODA 11.12.02			年月日		
製図: KT. IWAMA 11.12.02			13. 07. 05		
承認: KH. IKEDA 11.12.02			図番: ADC3-341299-01		
検図: AR. TAKAHASHI 11.12.02			製品名: DF9B-*P-1V(32)		
設計: SH. HOSODA 11.12.02			製品コード: CL540		
製図: KT. IWAMA 11.12.02			1/2		

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


エンボスキャリアテープ (3 : 1)

N-N (3 : 1)


リール形状 (1 : 5)



M (10 : 1)



R (10 : 1)



品名ラベル詳細

生産月日	年 月 日
図番	CL540-*****32
品名	DF9B-*P-1V(32)
納入数量	1000K ϕ
納入者	ヒロセ電機 (株)

製品コード	極数	G	H	J	K	L
CL540-0134-7-32	9	24	—	11.5	8.7	25.5
CL540-0135-0-32	11	24	—	11.5	9.7	25.5
CL540-0136-2-32	13	24	—	11.5	10.7	25.5
CL540-0137-5-32	15	24	—	11.5	11.7	25.5
CL540-0138-8-32	17	24	—	11.5	12.7	25.5
CL540-0248-6-32	19	24	—	11.5	13.7	25.5
CL540-0140-0-32	21	24	—	11.5	14.7	25.5
CL540-0141-2-32	23	32	28.4	14.2	15.7	33.5
CL540-0142-5-32	25	32	28.4	14.2	16.7	33.5
CL540-0144-0-32	31	32	28.4	14.2	19.7	33.5
CL540-0221-0-32	41	44	40.4	20.2	24.7	45.5

- 注4 1リール 1000個梱包となります。
5 引出し始め30BOXと終わり20BOXに空部を設けます。
6 9~21極の送り穴は図面向かって上側の片側のみとなります。
23~41極の送り穴は図のように両側に付きます。
7 重なり防止形状を設けております。
8 カバーテープの剥離強度はJIS C 0806 (IEC 60286-3)に準拠しております。
9 梱包完了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き、外周終端部はテープ止めします。

HRS

図番: ADC3-341299-01
製品名: DF9B-*P-1V(32)
製品コード: CL540

2/2