



形別
配布先





5				6				7				8			
△の数		訂正記事		担当	検図	年月日		△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	
△								△							
△								△							
△								△							



DF3-※EP-2C

かん合寸法図

DF3-※S-2C



圧着端子挿入図

HRS No.	製品番号	板数	A	B
543-0064-2	DF3-2EP-2C	2	6.0	2.0
543-0065-5	DF3-3EP-2C	3	8.0	4.0
543-0066-8	DF3-4EP-2C	4	10.0	6.0
543-0067-0	DF3-5EP-2C	5	12.0	8.0
543-0068-3	DF3-6EP-2C	6	14.0	10.0
543-0069-6	DF3-7EP-2C	7	16.0	12.0
543-0070-5	DF3-8EP-2C	8	18.0	14.0
543-0071-8	DF3-9EP-2C	9	20.0	16.0
543-0072-0	DF3-10EP-2C	10	22.0	18.0
543-0073-3	DF3-11EP-2C	11	24.0	20.0
543-0074-6	DF3-12EP-2C	12	26.0	22.0
543-0075-9	DF3-13EP-2C	13	28.0	24.0
543-0076-1	DF3-14EP-2C	14	30.0	26.0
543-0077-4	DF3-15EP-2C	15	32.0	28.0

カラー品仕様番号

色	HRS No.	製品名
白	543-0000-0-10	末尾に(10)
青	543-0000-0-16	末尾に(16)
灰	543-0000-0-17	末尾に(17)
赤	543-0000-0-18	末尾に(18)

1				2				3				4			
部番		材質		処		理		備		考		部番		材質	
※は極数を示す。		1		ポリブチル樹脂		黒色		LL94V-0							
寸法区分		公差		製図		担当		検図		査閲		承認		出図	
6以下		±0.3		INC		INC		INC				INC			
6をこえ 18以下		±0.5		93 5.1		93 5.1		93 5.8				93 5.8			
18をこえ 50以下		±0.7		白石		白石		小間				山本			
50をこえ 125以下		±1													
125をこえ 250以下		±1.3													
角		度													
度		±1°													
旧CL		-		-		-		-		-		-		-	
旧図		DC3-		-		-		-		-		-		-	
図番		ADC3-160052-													
尺		度		5		単位		mm		製品		コード		CL543-表25-	