



訂正記事		設計検図	年月日	訂正記事	設計検図	年月日
△の数	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD
COUNT			DATE			DATE
△			・ ・			・ ・
△			・ ・			・ ・
△			・ ・			・ ・

推獎基板寸法圖(裏裝面側)



製品名	製品コード	極数	A	B	C
FX2BA-20P-1.27DSAL(71)	CL572-0951-7-71	20	30.33	11.43	19.05
FX2BA-32P-1.27DSAL(71)	CL572-0952-0-71	32	37.95	19.05	26.67
FX2BA-40P-1.27DSAL(71)	CL572-0953-2-71	40	43.03	24.13	31.75
FX2BA-52P-1.27DSAL(71)	CL572-0954-5-71	52	50.65	31.75	39.37
FX2BA-60P-1.27DSAL(71)	CL572-0955-8-71	60	55.73	36.83	44.45
FX2BA-68P-1.27DSAL(71)	CL572-0956-0-71	68	60.81	41.91	49.53
FX2BA-80P-1.27DSAL(71)	CL572-0957-3-71	80	68.43	49.53	57.15
FX2BA-100P-1.27DSAL(71)	CL572-0958-6-71	100	81.13	62.23	69.85

注 1. () 内寸法は、参考値を示します。
2. 20 極と 32 極については図 1 の様に一部形状が異なります。

☒

4	りん青銅	純すずめっき	3	りん青銅	接 触 部 : 金めっき 0.2μm min ディザイナ : 純すずめっき 2μm min
1、2	ポリアミド樹脂	クロ UL94V-0			
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	下 地 : ニッケルめっき 2μm min
備考	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	下 地 : ニッケルめっき 2μm min
REMARKS			          		
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL	図番 DRAWING NO. ADC3-082261-21	製品名 PART NO. FX2BA-※P-1.27DSAL (71)	製品コード CODE NO. CL572		
					
単位 mm	単位 mm	単位 mm	単位 mm		