



△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計係図 BY CHKD	年月日 DATE	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計係図 BY CHKD	年月日 DATE
△			・ ・	△			・ ・
△			・ ・	△			・ ・
△			・ ・	△			・ ・

图 法 寸 板 基 梁 推



製品名	製品コード	極数	A	B	C
A3A-4PA-2SV(71)	CL621-1040-0-71	4	4	2	2
A3A-6PA-2SV(71)	CL621-1041-3-71	6	6	4	2
A3A-8PA-2SV(71)	CL621-1042-6-71	8	8	6	4
A3A-10PA-2SV(71)	CL621-1043-9-71	10	10	8	6
A3A-12PA-2SV(71)	CL621-1044-1-71	12	12	10	8
A3A-14PA-2SV(71)	CL621-1045-4-71	14	14	12	10
A3A-16PA-2SV(71)	CL621-1046-7-71	16	16	14	12
A3A-20PA-2SV(71)	CL621-1048-2-71	20	20	18	16
A3A-24PA-2SV(71)	CL621-1050-4-71	24	24	22	20
A3A-28PA-2SV(71)	CL621-1052-0-71	28	28	26	24
A3A-32PA-2SV(71)	CL621-1054-5-71	32	32	30	28
A3A-44PA-2SV(71)	CL621-1055-8-71	44	44	42	40
A3A-50PA-2SV(71)	CL621-1056-0-71	50	50	48	46

1	PPS樹脂	ライトブラウン／UL94V-0		2	黄銅	接触部：金めっき0.2μm min. 美装部：金めっきフラッシュ 下地：ニッケルめっき2μm min.	
部番	材質	処理，備考		部番	材質	処理，備考	
REMARKS							
旧製品コード CODE NO.(OLD) CL		図番 DRAWING NO. ADC3-082601-21		製品名 PART NO. A3A-*PA-2SV(71)		製造品コード CODE NO. CL621	
1		1		1		1	

注 1 SMTリード先端部の平坦度 (CO-PLANARITY) は、MAX. 0.15mm となります。

2 () 内寸法は、参考値を示します。

3 自動実装の場合のボス穴推奨径は $1.2^{+0.1}_0$ となります。