





Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


エンボスキャリアテープ (5:1)



製品ラベル詳細


製造年月日	** ** *
製品コード	CL684-****-*-58
製品名	DF40C(2.0)-**DS-0.4V(58)
数量	1000
納入者	ヒロセ電機(株)

リール形状および寸法




製品名	H	J	K	L	M	N
DF40C(2.0)-12DS-0.4V(58)	16	—	7.5	5.3	21.5	17.5
DF40C(2.0)-20DS-0.4V(58)	16	—	7.5	6.9	21.5	17.5
DF40C(2.0)-24DS-0.4V(58)	16	—	7.5	7.7	21.5	17.5
DF40C(2.0)-30DS-0.4V(58)	24	—	11.5	8.9	29.5	25.5
DF40C(2.0)-40DS-0.4V(58)	24	—	11.5	10.9	29.5	25.5
DF40C(2.0)-50DS-0.4V(58)	24	—	11.5	12.9	29.5	25.5
DF40C(2.0)-60DS-0.4V(58)	24	—	11.5	14.9	29.5	25.5
DF40C(2.0)-70DS-0.4V(58)	32	28.4	14.2	16.9	37.5	33.5
DF40C(2.0)-80DS-0.4V(58)	32	28.4	14.2	18.9	37.5	33.5
DF40C(2.0)-100DS-0.4V(58)	44	40.4	20.2	22.9	49.5	45.5



E-E(10~30POS.)



E-E(40~100POS.)



Q-Q (FREE)



注) フ.1リール1000個巻です。

8. ()内の寸法は参考寸法です。

9 JIS C 0806(IEC 60286-3)に基づいています。(自動実装用部品のパッケージング)

10 20~60極の送り穴は片側のみとなります。

11 梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き外周終端部はテープ止めします。

HRS

図番:	ADC3-315166-58
製品名:	DF40C(2.0)-*DS-0.4V(58)
製品コード	CL684

2/2