







注3. DF11-※DS-2C 嵌合時全長 15.3 mm

△注4. 4, 6極は、壁が設置されておれません。



注1. パネルの引掛り部にはRが付かない面を御使用下さい。

注2. 適合パネル厚 1.6~1.0mm (1.6, 1.2mm以外では多少のがたが発生します)

極數	HRS NO.	A	B	C	D	E	F
△ 4	543 - 0619-5	11.0	9.2	6.0	2.0	9.4	6.3
△ 6	543 - 0620-4	13.0	11.2	8.0	4.0	11.4	8.3
	8 543 - 0621-7	15.0	13.2	10.0	6.0	13.4	10.3
△ 10	543 - 0622-0	17.0	15.2	12.0	8.0	15.4	12.3
△ 12	543 - 0623-2	19.0	17.2	14.0	10.0	17.4	14.3
△ 14	543 - 0624-5	21.0	19.2	16.0	12.0	19.4	16.3
	16 543 - 0625-8	23.0	21.2	18.0	14.0	21.4	18.3
	18 543 - 0626-0	25.0	23.2	20.0	16.0	23.4	20.3
	20 543 - 0627-3	27.0	25.2	22.0	18.0	25.4	22.3
	22 543 - 0628-6	29.0	27.2	24.0	20.0	27.4	24.3
	24 543 - 0629-9	31.0	29.2	26.0	22.0	29.4	26.3
	26 543 - 0630-8	33.0	31.2	28.0	24.0	31.4	28.3
	28 543 - 0631-0	35.0	33.2	30.0	26.0	33.4	30.3
	30 543 - 0632-3	37.0	35.2	32.0	28.0	35.4	32.3
	32 543 - 0633-6	39.0	37.2	34.0	30.0	37.4	34.3

				1	ポリアミド樹脂				UL94V-0 (黒色)																
部署		材 質		処 理		備 考		部署		材 質		処 理		備 考											
旧 CL 旧 国		CL - - -		ADC3- - -		国 名		製品名 DF11-※DEP-2C		寸 法 区 分		公 差		製 図		担 当		検 図		査 閲		承 認		出 国	
										6以下		±0.3		INC 2 3.1 小間		INC 2 3.1 小間		INC 2.3.1 特異地		INC 2.3.1 特異地		INC 2 3.2 山本			
										6をこえ 18以下		±0.5													
										18をこえ 50以下		±0.7													
										50をこえ 125以下		±1													
										125をこえ 250以下		±1.3													
		角 度		±1°																					
尺 度		単 位		製 品		尺 度		単 位		製 品		尺 度		単 位		製 品		尺 度		単 位		製 品			
5		1		mm		5		1		mm		5		1		mm		5		1		mm			
CL 543-		CL 543-		CL 543-		CL 543-		CL 543-		CL 543-		CL 543-		CL 543-		CL 543-		CL 543-		CL 543-		CL 543-			