






製品コード	極数	K	L	M	N	P
CL683-0022-0-57	20	24	－	11.5	10.3	25.5
CL683-0243-9-57	26	24	－	11.5	11.8	25.5
CL683-0023-2-57	30	24	－	11.5	12.8	25.5
CL683-0024-5-57	40	24	－	11.5	15.3	25.5
CL683-0025-8-57	50	32	28.4	14.2	17.8	33.5
CL683-0026-0-57	60	32	28.4	14.2	20.3	33.5
CL683-0027-3-57	70	44	40.4	20.2	22.8	45.5
CL683-0028-6-57	80	44	40.4	20.2	25.3	45.5

生産月日	年 月 日
図 番	CL683-****-*-57
品 名	DF17B(3.0)-*DS-0.5V(57)
納入数量	1000 K0
納入者	ヒロセ電機(株)

注3 1リール 1000個梱包となります。

4 引き出し初め30BOXと終わり20BOXに空部を設けます。

5 20～40極の送り穴は片側だけとなります。(図面上部 $\phi 1.5$ 穴)
50極以上の送り穴は図のように両側につきます。

6 カバーテープの剥離強度はJIS C 0806(IEC 60286-3)に準拠しております。

7 キャビティ数のうち1箇所を重なり防止形状ポケットとしております。

8 梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mmの補強用カラーを巻き
外周終端部はテープ止めします。

HRS	図番: ADC3-162129-77		
	製品名: DF17B(3.0)-*DS-0.5V(57)		
	製品コード	CL683	△ 2/2