










製品コード	極数	K	L	M	N	P
CL683-0142-1-57	20	24	－	11.5	10.3	29.5
CL683-0143-4-57	30	24	－	11.5	12.8	29.5
CL683-0144-7-57	40	24	－	11.5	15.3	29.5
CL683-0145-0-57	50	32	28.4	14.2	17.8	33.5
CL683-0146-2-57	60	32	28.4	14.2	20.3	33.5
CL683-0147-5-57	70	44	40.4	20.2	22.8	45.5
CL683-0148-8-57	80	44	40.4	20.2	25.3	45.5



品名ラベル詳細

生産月日	年 月 日
☒ 番	CL683-****-*57
品 名	DF17B(4.0)*DP-0.5V(57)
納入数量	1000 K0
納入者	ヒロセ電機(株)



- 注3 1リール 1000個梱包となります。
- 4 引き出し初め30BOXと終わり20BOXに空部を設けます。
- 5 テープ幅32mmもしくは44mmの場合、図示の通りスプロケット穴を両側に設けております。
- 6 カバーテープの剝離強度はJIS C 0806に準拠しております。
- 7 キャビティ数のうち1箇所を重なり防止形状ポケットとしております。
- 8 梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き外周終端部はテープ止めします。

HRS	☑番:	ADC3-162141-77	
	製品名:	DF17B<4.0>-*DP-0.5V<57>	
	製品 コード	CL683-	△ 2/