

Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。





2 かん合図




1 (表中 2品目削除)


製品番号	製品コード	極数	A	B	C	D	E	F
DF14- 2P-1.25H(65)	CL538-0021-4-65	2	7.45	1.25	2.95	3.65	6.45	8.05
DF14- 4P-1.25H(65)	CL538-0023-0-65	4	9.95	3.75	5.45	6.15	8.95	10.55
DF14- 5P-1.25H(65)	CL538-0024-2-65	5	11.20	5.00	6.70	7.40	10.20	11.80
DF14- 6P-1.25H(65)	CL538-0025-5-65	6	12.45	6.25	7.95	8.65	11.45	13.05
DF14- 8P-1.25H(65)	CL538-0027-0-65	8	14.95	8.75	10.45	11.15	13.95	15.55
DF14- 9P-1.25H(65)	CL538-0028-3-65	9	16.20	10.00	11.70	12.40	15.20	16.80
DF14-10P-1.25H(65)	CL538-0029-6-65	10	17.45	11.25	12.95	13.65	16.45	18.05
DF14-15P-1.25H(65)	CL538-0084-4-65	15	23.70	17.50	19.20	19.90	22.70	24.30
DF14-20P-1.25H(65)	CL538-0089-8-65	20	29.95	23.75	25.45	26.15	28.95	30.55
DF14-25P-1.25H(65)	CL538-0094-8-65	25	36.20	30.00	31.70	32.40	35.20	36.80
DF14-30P-1.25H(65)	CL538-0020-1-65	30	42.45	36.25	37.95	38.65	41.45	43.05






3 2極






1 (削除)



4 推奨基板パターン図



注 1. リード平坦度は金具も含めて0.1以内.
2 DF14−*S−1.25Cとのかん合長は7.3mm.(SMTリード部含まず)
3 2極の簡易ロック穴は、図のようにセンターに1つとなります.
4 推奨メタルマスク厚:0.15mm
推奨メタルマスク開口率:100%

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
2	黄銅	接触部 :金めっき 0.1μm min リード部:すずめっき 1μm min 下 地 :ニッケルめっき 1μm min	5	エラストマー	GREEN
			4	R.PVC	帯電防止処理, CLEAR
			3	りん青銅	すずめっき 1μm min 下地:ニッケルめっき 1μm min
1	ポリアミド樹脂	BEIGE, UL94V−0			

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	5 : 1	1	3	DIS-H-00007014	HK.HAYASHI	TS.KUMAZAWA	20201211

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	HS.OKAWA	20200330
CHECKED	TS.KUMAZAWA	20200330
DESIGNED	HK.HAYASHI	20200330
DRAWN	DS.HIROWATARI	20200326

DRAWING NO. ADC-160307-65-00
PART NO. DF14-*P-1.25H(65)
CODE NO. CL538-
1/2


HRS DRAWING FOR REFERENCE

Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



HRS DRAWING FOR REFERENCE

A−A（10:1）



注5　付属品としてストッパーが2個付きます。
6　反り、曲がりは510mmに対して2mm以内.
7　最小販売単位は表の数値になります。

△1（表中 2品目削除）

製品名	極数	入り数
DF14-2P-1.25H(65)	2	66
DF14-4P-1.25H(65)	4	49
DF14-5P-1.25H(65)	5	44
DF14-6P-1.25H(65)	6	39
DF14-8P-1.25H(65)	8	32
DF14-9P-1.25H(65)	9	30
DF14-10P-1.25H(65)	10	28
DF14-15P-1.25H(65)	15	20
DF14-20P-1.25H(65)	20	16
DF14-25P-1.25H(65)	25	13
DF14-30P-1.25H(65)	30	11

HRS

DRAWING NO.	ADC-160307-65-00
PART NO.	DF14-*P-1.25H(65)
CODE NO.	CL538- △1 2/2