



Supports*
USB3.2 Gen 2
PCIe Gen 3
eDP 1.3
MIPI D-PHY 1.1

FH Flip-Lock Pioneer HIROSE

*FPC的规格和长度根据传输规格对应状况的不同会有所变化。
详情请咨询我司营业担当。



P= 0.5mm



Back Flip



Upper/Lower Contact


特長

- 1 超小3.2mm纵深尺寸, 省空间实装
- 2 上下双触点, 设计自由度提升
- 3 后锁式&独特的端子构造, 具有高FPC保持力
- 4 2步操作、简单的翻盖锁扣 (翻盖·open状态下交货)
- 5 外壳开口部有锥面, FPC/FFC可顺滑插入
- 6 提供FPC小耳朵对应产品 (FH34D)


Patented

支持上下双触点

FH34SRJ-*S-0.5SH




- 下接点: 0.5mm
- 轻量: 0.098g (30芯)



通过使用FPC小耳朵对应产品, 实现更高FPC保持力*

紧紧扣住锁扣端子FPC小耳朵

*仅FH34D系列



与竞品的比较



※下接点使用时

规格

接触电阻	100mΩ以下 (包含FPC导体电阻)
耐电压	AC 250V下1分钟
绝缘电阻	500MΩ以上 (DC 100V)
额定电流	0.5A
额定电压	AC/DC 50V

- 極数: FH34SRJ: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50芯
- FH34D: 10芯 (开发中: 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 24, 30芯)

- 接触部的厚度: 0.3 ± 0.03mm
- 回流焊温度: 250°C Max.
- RoHS对应产品、无卤素产品
- (本产品是无卤素对应产品。(Br含有率: 900ppm以下、Cl含有率: 900ppm以下、Br+Cl总含有率: 1500ppm以下))

*电镀规格和芯数等选型, 详情请至我司窗口咨询。