



Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


HRS DRAWING FOR REFERENCE













製　品　名	製品コード	極数	A	B	C
DF13- 2P-1.25DS(50)	CL536-0151-7-50	2	1.25	3.15	4.15
DF13- 3P-1.25DS(50)	CL536-0152-0-50	3	2.50	4.40	5.40
DF13- 4P-1.25DS(50)	CL536-0153-2-50	4	3.75	5.65	6.65
DF13- 5P-1.25DS(50)	CL536-0154-5-50	5	5.00	6.90	7.90
DF13- 6P-1.25DS(50)	CL536-0155-8-50	6	6.25	8.15	9.15
DF13- 7P-1.25DS(50)	CL536-0156-0-50	7	7.50	9.40	10.40
DF13- 8P-1.25DS(50)	CL536-0157-3-50	8	8.75	10.65	11.65
DF13- 9P-1.25DS(50)	CL536-0158-6-50	9	10.00	11.90	12.90
DF13-10P-1.25DS(50)	CL536-0159-9-50	10	11.25	13.15	14.15
DF13-11P-1.25DS(50)	CL536-0160-8-50	11	12.50	14.40	15.40
DF13-12P-1.25DS(50)	CL536-0161-0-50	12	13.75	15.65	16.65
DF13-14P-1.25DS(50)	CL536-0163-6-50	14	16.25	18.15	19.15
DF13-15P-1.25DS(50)	CL536-0164-9-50	15	17.50	19.40	20.40

ソケットかん合図



推奨基板パターン



注 1 2~3極の製品は、ロックは中央に1つで、4極以上の製品には、図面通り2つ有ります。

部番	材　質	処　理　，　備　考	部番	材　質	処　理　，　備　考
2	黄　銅	表面：金めっき0.2μmMIN 下地：ニッケルめっき0.5μmMIN	4	エラストマー △1	ストッパ゛ー，GRAY △1
1	ポリアミド樹脂	NATURAL(BEIGE)，UL94V-0	3	PS	帯電防止処理，CLEAR


UNITS	SCALE	△の数	訂　正　記　事	設　計	検　図	年月日
mm	5：1	△1 3	DIS-H-002247	TS. KUMAZAWA	HK. UMEHARA	07.07.17

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.


承　認	KJ. KATAYOSE	05.01.05
検　図	TY. OMA	05.01.05
設　計	TS. KUMAZAWA	05.01.05
製　図	TS. KUMAZAWA	05.01.05

図番：	ADC3-162420-11 △1 1/2
製品名：	DF13-*P-1.25DS(50)
製品コード	CL536-

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



A－A(10 : 1)



HRS DRAWING FOR REFERENCE

製　品　名	製品コード	極数	挿入数量
DF13- 2P-1.25DS(50)	CL536-0151-7-50	2	115
DF13- 3P-1.25DS(50)	CL536-0152-0-50	3	89
DF13- 4P-1.25DS(50)	CL536-0153-2-50	4	72
DF13- 5P-1.25DS(50)	CL536-0154-5-50	5	61
DF13- 6P-1.25DS(50)	CL536-0155-8-50	6	52
DF13- 7P-1.25DS(50)	CL536-0156-0-50	7	46
DF13- 8P-1.25DS(50)	CL536-0157-3-50	8	41
DF13- 9P-1.25DS(50)	CL536-0158-6-50	9	37
DF13-10P-1.25DS(50)	CL536-0159-9-50	10	34
DF13-11P-1.25DS(50)	CL536-0160-8-50	11	31
DF13-12P-1.25DS(50)	CL536-0161-0-50	12	29
DF13-14P-1.25DS(50)	CL536-0163-6-50	14	25
DF13-15P-1.25DS(50)	CL536-0164-9-50	15	23

注2 マガジンの両端にストッパーが付きます。
3 反り、曲がりは510mmに対して± 2mm以内です。
4 最小販売単位はマガジンケースの挿入数量とします。

HRS	図番：	ADC3-162420-11
	製品名：	DF13-*P-1.25DS(50)
	製品コード	CL536- 1 2/2

FORM NO. 233-2