







Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

A
B
C
D
E
F




ソケット嵌合図



製品コード	製品名	極数	A	B	C	D	E
CL536-0301-8-76	DF13A- 2P-1.25H(76)	2	1.25	3.15	4.15	7.15	5.65
CL536-0302-0-76	DF13A- 3P-1.25H(76)	3	2.5	4.4	5.4	8.4	6.9
CL536-0303-3-76	DF13A- 4P-1.25H(76)	4	3.75	5.65	6.65	9.65	8.15
CL536-0304-6-76	DF13A- 5P-1.25H(76)	5	5.0	6.9	7.9	10.9	9.4
CL536-0305-9-76	DF13A- 6P-1.25H(76)	6	6.25	8.15	9.15	12.15	10.65
CL536-0306-1-76	DF13A- 7P-1.25H(76)	7	7.5	9.4	10.4	13.4	11.9
CL536-0307-4-76	DF13A- 8P-1.25H(76)	8	8.75	10.65	11.65	14.65	13.15
-	DF13A- 9P-1.25H(76)	9	10.0	11.9	12.9	15.9	14.4
CL536-0309-0-76	DF13A-10P-1.25H(76)	10	11.25	13.15	14.15	17.15	15.65
-	DF13A-11P-1.25H(76)	11	12.5	14.4	15.4	18.4	16.9
CL536-0311-1-76	DF13A-12P-1.25H(76)	12	13.75	15.65	16.65	19.65	18.15
CL536-0313-7-76	DF13A-14P-1.25H(76)	14	16.25	18.15	19.15	22.15	20.65
CL536-0314-0-76	DF13A-15P-1.25H(76)	15	17.5	19.4	20.4	23.4	21.9

推奨パターン図



- 注 ① 中央の凸部（スタンドオフ）は5極以上にあること。
② ロック穴は、2～3極は中央に1個、4～15極は図のように2個あること。
③ リード平坦度は、金具を含めて0.1mm以内のこと。
④ 7～15極の HRS マーク、端子No. 1マークは破線の位置とする。

2	黄銅	表面：金めっき 0.2μm min.	5	エラストマー	ストッパー，GRAY
		下地：ニッケルめっき 0.5μm min.	4	R. PVC	帯電防止処理，CLEAR
1	ポリアミド樹脂	BEIGE，UL94V-0	3	リン青銅	表面：錫めっき 1μm min.
NO.	MATERIAL	FINISH，REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH，REMARKS
UNITS mm		SCALE 5 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	
		APPROVED : HS. OKAWA	18. 04. 03	DRAWING NO. ADC-162444-76-00	
		CHECKED : TS. FUKUSHIMA	18. 04. 03	PART NO. DF13A-*P-1.25H(76)	
		DESIGNED : TS. KUMAZAWA	18. 04. 03	CODE NO. CL536-	
		DRAWN : MK. INOUE	18. 04. 03		
				DESIGNED	CHECKED
				DATE	

A
B
C
D
E
F

Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

