



Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。








製品番号	製品コード	極数	A	B	C	D	E
DF14A- 2P-1.25H(54)	CL538-0033-3-54	2	7.45	1.25	2.95	3.65	8.05
DF14A- 3P-1.25H(54)	CL538-0034-6-54	3	8.70	2.50	4.20	4.90	9.30
DF14A- 4P-1.25H(54)	CL538-0035-9-54	4	9.95	3.75	5.45	6.15	10.55
DF14A- 5P-1.25H(54)	CL538-0036-1-54	5	11.20	5.00	6.70	7.40	11.80
DF14A- 6P-1.25H(54)	CL538-0037-4-54	6	12.45	6.25	7.95	8.65	13.05
DF14A- 7P-1.25H(54)	CL538-0038-7-54	7	13.70	7.50	9.20	9.90	14.30
DF14A- 8P-1.25H(54)	CL538-0039-0-54	8	14.95	8.75	10.45	11.15	15.55
DF14A- 9P-1.25H(54)	CL538-0040-9-54	9	16.20	10.00	11.70	12.40	16.80
DF14A-10P-1.25H(54)	CL538-0041-1-54	10	17.45	11.25	12.95	13.65	18.05
DF14A-15P-1.25H(54)	CL538-0114-3-54	15	23.70	17.50	19.20	19.90	24.30
DF14A-20P-1.25H(54)	CL538-0119-7-54	20	29.95	23.75	25.45	26.15	30.55
DF14A-25P-1.25H(54)	CL538-0124-7-54	25	36.20	30.00	31.70	32.40	36.80
DF14A-30P-1.25H(54)	CL538-0045-2-54	30	42.45	36.25	37.95	38.65	43.05












推奨基板パターン図



注 1. リード平坦度は金具も含めて0.1以内.
2 DF14−*S−1.25Cとのかん合長は7.3mm.（SMTリード部含まず）
3 2，3極の簡易ロック穴は、図のようにセンターに1つとなります.

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
2	黄銅	接触部 ：金めっき 0.1μm min リード部：すず鋼めっき 1μm min 下 地 ：ニッケルめっき 1μm min	5	エラストマー	GREEN
			4	R. PVC	耐電防止処理，CLEAR
			3	りん青銅	すず鋼めっき 1μm min 下地：ニッケルめっき 0.5μm min
1	ポリアミド樹脂	BEIGE，UL94V−0			

UNITS	SCALE	NO.	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	5 : 1	0					

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.


APPROVED	HS. OKAWA	18. 03. 16
CHECKED	TS. FUKUSHIMA	18. 03. 16
DESIGNED	TS. KUMAZAWA	18. 03. 08
DRAWN	MK. INOUE	18. 03. 07

DRAWING NO.	ADC-160309-54-00
PART NO.	DF14A-*P-1.25H(54)
CODE NO.	CL538-

0 1/2


HRS DRAWING FOR REFERENCE

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



HRS DRAWING FOR REFERENCE

A−A（10:1）



注4　付属品としてストッパーが2個付きます。
5　反り、曲がりは510mmに対して2mm以内。
6　最小販売単位は表の数値になります。

製品名	極数	入り数
DF14A-2P-1.25H(54)	2	66
DF14A-3P-1.25H(54)	3	56
DF14A-4P-1.25H(54)	4	49
DF14A-5P-1.25H(54)	5	44
DF14A-6P-1.25H(54)	6	39
DF14A-7P-1.25H(54)	7	36
DF14A-8P-1.25H(54)	8	32
DF14A-9P-1.25H(54)	9	30
DF14A-10P-1.25H(54)	10	28
DF14A-15P-1.25H(54)	15	20
DF14A-20P-1.25H(54)	20	16
DF14A-25P-1.25H(54)	25	13
DF14A-30P-1.25H(54)	30	11

HRS	DRAWING NO.	ADC-160309-54-00
	PART NO.	DF14A-*P-1.25H(54)
	CODE NO.	CL538-
		A0 2/2