





△の数	訂正記事	担当校図	年月日	△の数	訂正記事	担当校図	年月日
△				△			
△				△			
△				△			



＜パネル取付寸法＞




注) D F 1 B 中継ソケットをパネルに取付ける場合、
取付け穴の A 寸法がパネル板厚により異なりますので
ご注意下さい。また、取付け穴にはバリ等の無い様
加工して下さい。


パネル取付寸法

製品コード	製品名	A	B	パネル板厚		
				a	a	c
CL541-0351-1	DF1B-10DES-2.5RC	10.0	15.0	19.1	19.8	20.5
0352-4	12	12.5	17.5	21.6	22.3	23.0
0353-7	14	15.0	20.0	24.1	24.8	25.5
0354-0	16	17.5	22.5	26.6	27.3	28.0
0345-1	18	20.0	25.0	29.1	29.8	30.5
0355-2	20	22.5	27.5	31.6	32.3	33.0
0356-5	22	25.0	30.0	34.1	34.8	35.5
0357-8	24	27.5	32.5	36.6	37.3	38.0
0358-0	26	30.0	35.0	39.1	39.8	40.5
0359-3	28	32.5	37.5	41.6	42.3	43.0
0360-2	30	35.0	40.0	44.1	44.8	45.5
0361-5	32	37.5	42.5	46.6	47.3	48.0
0362-8	34	40.0	45.0	49.1	49.8	50.5

(注1) 10~18極は3.5mm



キャビティ No 表示



形別	
配布先	

部番	材	質	処	理	備	考	製	図	材	担	当	校	図	査	問	承	認	出	図
1	ポリ	アミ	ド	樹脂	ナチュ	ラル	(白)	UL94V-0											
CL	CL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DC3-	DC3-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-