






△	製品コード	製 品 名	極数	A	B	C	D
	CL543-0810-0-50	DF11G- 4DP-2V(50)	4	2.0	8.5	4.0	8.7
	CL543-0811-2-50	DF11G- 6DP-2V(50)	6	4.0	10.5	6.0	10.7
	CL543-0812-5-50	DF11G- 8DP-2V(50)	8	6.0	12.5	8.0	12.7
	CL543-0813-8-50	DF11G-10DP-2V(50)	10	8.0	14.5	10.0	14.7
	CL543-0814-0-50	DF11G-12DP-2V(50)	12	10.0	16.5	12.0	16.7
	CL543-0815-3-50	DF11G-14DP-2V(50)	14	12.0	18.5	14.0	18.7
	CL543-0816-6-50	DF11G-16DP-2V(50)	16	14.0	20.5	16.0	20.7
	CL543-0817-9-50	DF11G-18DP-2V(50)	18	16.0	22.5	18.0	22.7
	CL543-0818-1-50	DF11G-20DP-2V(50)	20	18.0	24.5	20.0	24.7
	CL543-0819-4-50	DF11G-22DP-2V(50)	22	20.0	26.5	22.0	26.7
	CL543-0820-3-50	DF11G-24DP-2V(50)	24	22.0	28.5	24.0	28.7
	CL543-0821-6-50	DF11G-26DP-2V(50)	26	24.0	30.5	26.0	30.7
	-	DF11G-28DP-2V(50)	28	26.0	32.5	28.0	32.7
	CL543-0823-1-50	DF11G-30DP-2V(50)	30	28.0	34.5	30.0	34.7
	CL543-0824-4-50	DF11G-32DP-2V(50)	32	30.0	36.5	32.0	36.7
	-	DF11G-40DP-2V(50)	40	38.0	44.5	40.0	44.7



推奨メタルマスク

厚 さ : 0.15~0.2mm
開口率 : 100%

注 ①  の範囲にパターン及びバイヤホールがある場合、コネクタ端子とショートする可能性があります。

② 端子および補強金具の平坦度は0.1mm以内とします。

③ 嵌合面以外の膨れは、製品性能上問題ありません。

2	黄銅	表面:金めっき 0.2μm min. 下地:ニッケルめっき 1μm min.	5	エラストマー	GRAY , ストッパー
1	ポリアミド樹脂	NATURAL (BEIGE) , UL94V-0	4	PS	CLEAR , 静電防止処理
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 5 : 1		△の数 3	訂 正 記 事 DIS-H-00004420
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : KI. AKIYAMA	20120301	図 番 :	ADC-310527-50-03
		検 図 : HK. UMEHARA	20120301	製品名 :	DF11G- * DP-2V<50>
		設 計 : TS. KUMAZAWA	20120301	製品コード	CL543-
		製 図 : MI. SAKIMURA	20120228		

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


12345678

A

A

5

510⁰₋₂



DF 11-*DP-2V

MADE IN JAPAN


HRS

ヒロセ電機 空チューブの回収に御協力下さい 12345678 PS

A

A

A-A (10:1)



4

印刷表示面



製品コード	製品名	入り数
CL543-0810-0-50	DF11G- 4DP-2V(50)	41
CL543-0811-2-50	DF11G- 6DP-2V(50)	35
CL543-0812-5-50	DF11G- 8DP-2V(50)	30
CL543-0813-8-50	DF11G-10DP-2V(50)	27
CL543-0814-0-50	DF11G-12DP-2V(50)	24
CL543-0815-3-50	DF11G-14DP-2V(50)	22
CL543-0816-6-50	DF11G-16DP-2V(50)	20
CL543-0817-9-50	DF11G-18DP-2V(50)	18
CL543-0818-1-50	DF11G-20DP-2V(50)	17
CL543-0819-4-50	DF11G-22DP-2V(50)	16
CL543-0820-3-50	DF11G-24DP-2V(50)	15
CL543-0821-6-50	DF11G-26DP-2V(50)	14
-	DF11G-28DP-2V(50)	13
CL543-0823-1-50	DF11G-30DP-2V(50)	12
CL543-0824-4-50	DF11G-32DP-2V(50)	12
-	DF11G-40DP-2V(50)	10

注4：マガジンケースの両端にストッパーが付きます。

5：マガジンケース1本当たりのコネクタの入り数は上表の通りです。

6：最小販売単位数は、上表の入り数となります。

C

C

D

D

E

E

F

F

HRS

図番： ADC-310527-50-03

製品名： DF11G-*DP-2V(50)

製品コード CL543-

1/2