





注 ① 14×(φ2.45)穴に MRF14-CON(F)(CL313-0709-8)、または、
MRF14-CON(MC)(CL313-0716-3)、または、MRF14-CON(M1)(CL313-0710-7)
及び、MRF14-CON(M2)(CL313-0711-0)を組み合わせて使用します。

② 超音波溶着にて接続しているため、この方向に力をかけないで下さい。

RoHS適合品

非磁性対応品

2	ベリリウム銅	ニッケルめっき					
1	PBT樹脂	UL94V-0(色:白)		3	PBT樹脂	UL94V-0(色:白)	
部番	材 質	処 理 , 備 考		部番	材 質	処 理 , 備 考	
UNITS mm		SCALE 2 : 1		△の数	訂 正 記 事	設 計	検 図
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : KH. IKEDA	14. 10. 15	図番 :	ADC3-333791-00		
		検 図 : MH. TSUCHIDA	14. 10. 15	製品名 :	MRF14-CON(M)-14M		
		設 計 : HA. NISHIMURA	14. 10. 15	製品 コード	CL313-0706-0-00		
		製 図 : HA. NISHIMURA	14. 10. 15				
							1/1