






△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	検図 BY CHKD	年月日 DATE	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	検図 BY CHKD	年月日 DATE
△ 2	RE-F-09821	中村	06.06.07	△			
△				△			
△				△			



(26, 34, 50 極)

注

1	上段寸法は□ク開放寸法を示します。
2	() 内寸法は、参考値を示します。
3	* * は極値を示します。

製品名	製品コード	極数	A	B	C	D	E	F
HIF6- 20PA-1, 27DS(71)	CL630-0051-2-71	20	30.95	11.43	24.55	18.75	21.59	43.55
HIF6- 26PA-1, 27DS(71)	CL630-0052-5-71	26	34.76	15.24	28.36	22.56	25.40	47.36
HIF6- 32PA-1, 27DS(71)	CL630-0053-8-71	32	38.57	19.05	32.17	26.37	29.21	51.17
HIF6- 34PA-1, 27DS(71)	CL630-0054-0-71	34	39.84	20.32	33.44	27.64	30.48	52.44
HIF6- 40PA-1, 27DS(71)	CL630-0055-3-71	40	43.65	24.13	37.25	31.45	34.29	56.25
HIF6- 50PA-1, 27DS(71)	CL630-0056-6-71	50	50.00	30.48	43.60	37.80	40.64	62.60
HIF6- 52PA-1, 27DS(71)	CL630-0057-9-71	52	51.27	31.75	44.87	39.07	41.91	63.87
HIF6- 60PA-1, 27DS(71)	CL630-0058-1-71	60	56.35	36.83	49.95	44.15	46.99	68.95
HIF6- 68PA-1, 27DS(71)	CL630-0059-4-71	68	61.43	41.91	55.03	49.23	52.07	74.03
HIF6- 80PA-1, 27DS(71)	CL630-0060-3-71	80	69.05	49.53	62.65	56.85	59.69	81.65
HIF6-100PA-1, 27DS(71)	CL630-0061-6-71	100	81.75	62.23	75.35	69.55	72.39	94.35

3	ステンレス	4~7	黄銅	接 触 部 : 金めっき0.2μm min
1,2	PBT 樹脂	クロ UL94V-0		ディップ部 : 純ずめっき2μm min
部番	材 質	処 理 , 備 考	材 質	下 地 : ニッケルめっき2.5μm min
備考	REMARKS		製 図 DRAWN HIF 04.02.09 鈴木	製 図 DESIGNED HIF 04.02.10 中村
			校 図 CHECKED HIF 04.02.12 山口	出 図 APPROVED HIF 04.02.12 大川
				RELEASED
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL	図番 DRAWING NO. ADC3-151847-21	尺 度 SCALE FREE	製品名 PART NO. HIF6-*PA-1.27DS(71)	
	単位 UNITS mm	単位 UNITS mm	製品コード CODE NO. CL630	1/1