May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。





製品番号	製品コード	極数	A	B	C	D	E	F
DF14- 2P-1.25H(52)	CL538-0021-4-52	2	7.45	1.25	2.95	3.65	6.45	8.05
DF14- 3P-1.25H(52)	CL538-0022-7-52	3	8.70	2.50	4.20	4.90	7.70	9.30
DF14- 4P-1.25H(52)	CL538-0023-0-52	4	9.95	3.75	5.45	6.15	8.95	10.55
DF14- 5P-1.25H(52)	CL538-0024-2-52	5	11.20	5.00	6.70	7.40	10.20	11.80
DF14- 6P-1.25H(52)	CL538-0025-5-52	6	12.45	6.25	7.95	8.65	11.45	13.05
DF14- 7P-1.25H(52)	CL538-0026-8-52	7	13.70	7.50	9.20	9.90	12.70	14.30
DF14- 8P-1.25H(52)	CL538-0027-0-52	8	14.95	8.75	10.45	11.15	13.95	15.55
DF14- 9P-1.25H(52)	CL538-0028-3-52	9	16.20	10.00	11.70	12.40	15.20	16.80
DF14-10P-1.25H(52)	CL538-0029-6-52	10	17.45	11.25	12.95	13.65	16.45	18.05
DF14-15P-1.25H(52)	CL538-0084-4-52	15	23.70	17.50	19.20	19.90	22.70	24.30
DF14-20P-1.25H(52)	CL538-0089-8-52	20	29.95	23.75	25.45	26.15	28.95	30.55
DF14-25P-1.25H(52)	CL538-0094-8-52	25	36.20	30.00	31.70	32.40	35.20	36.80
DF14-30P-1.25H(52)	CL538-0020-1-52	30	42.45	36.25	37.95	38.65	41.45	43.05













4 推奨基板パターン図



注 1. リード平坦度は金具も含めて0.1以内.
2 DF14−*S−1.25Cとのかん合長は7.3mm.(SMTリード部含まず)
3 2,3極の簡易ロック穴は、図のようにセンターに1つとなります.
4 推奨メタルマスク厚:0.15mm
推奨メタルマスク開口率:100%

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
2	黄銅	接触部 :金めっき 0.1μm min リード部:すずめっき 1μm min 下 地 :ニッケルめっき 1μm min	5	ポリエステル	カバーテープ, CLEAR
			4	PS	エンボステープ, CLEAR
			3	りん青銅	すずめっき 1μm min 下地:ニッケルめっき 1μm min
1	ポリアミド樹脂	BEIGE, UL94V−0			

UNITS	SCALE	NO.	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	5 : 1	0					

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	HS. OKAWA	20200330
CHECKED	TS. KUMAZAWA	20200330
DESIGNED	HK. HAYASHI	20200330
DRAWN	DS. HIROWATARI	20200326

DRAWING NO.	ADC-160307-52-00
PART NO.	DF14-*P-1.25H(52)
CODE NO.	CL538-

0 1/2

HRS DRAWING FOR REFERENCE

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。





製　品　名	極数	G	H	J	K	M
DF14- 2P-1.25H(52)	2	7.5	-	16	7.85	16.4
DF14- 3P-1.25H(52)	3	7.5	-	16	9.1	16.4
DF14- 4P-1.25H(52)	4	11.5	-	24	10.35	24.4
DF14- 5P-1.25H(52)	5	11.5	-	24	11.6	24.4
DF14- 6P-1.25H(52)	6	11.5	-	24	12.85	24.4
DF14- 7P-1.25H(52)	7	11.5	-	24	14.1	24.4
DF14- 8P-1.25H(52)	8	11.5	-	24	15.35	24.4
DF14- 9P-1.25H(52)	9	11.5	-	24	16.6	24.4
DF14-10P-1.25H(52)	10	11.5	-	24	17.85	24.4
DF14-15P-1.25H(52)	15	20.2	40.4	44	24.1	44.4
DF14-20P-1.25H(52)	20	20.2	40.4	44	30.35	44.4
DF14-25P-1.25H(52)	25	26.2	52.4	56	36.6	56.4
DF14-30P-1.25H(52)	30	26.2	52.4	56	42.85	56.4

リール形状





品名ラベル詳細

生産月日	年　月　日
CLコード	538-****-*-52
品名	DF14-*P-1.25H(52)
納入数量	1000個
納入者	ヒロセ電機株式会社

注5　1リール　1000個梱包.
6　引出し始め30BOXと終わり20BOXは空BOXになります.
7 テープ幅44mm以上に図示スプロケット穴を設けております.
8　記載のない項目は　JIS　C　0806　電子部品のテーピングに準拠します.

HRS DRAWING FOR REFERENCE

HRS	DRAWING NO.	ADC-160307-52-00
	PART NO.	DF14-*P-1.25H(52)
	CODE NO.	CL538-
		0 2/2