Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

| | △の数 COUNT | 訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS | 設計 BY | 検図 CHKD | 年月日 DATE |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | | | | | . . |
| △ | | | | | . . |
| △ | | | | | . . |













| 製品コード | 製品名 | 極数 | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 543-0553-9-06 | DF11- 6DS-2DSA(06) | 6 | 8.0 | 4.0 |
| 543-0554-1-06 | DF11- 8DS-2DSA(06) | 8 | 10.0 | 6.0 |
| 543-0555-4-06 | DF11-10DS-2DSA(06) | 10 | 12.0 | 8.0 |
| 543-0556-7-06 | DF11-12DS-2DSA(06) | 12 | 14.0 | 10.0 |
| 543-0557-0-06 | DF11-14DS-2DSA(06) | 14 | 16.0 | 12.0 |
| 543-0558-2-06 | DF11-16DS-2DSA(06) | 16 | 18.0 | 14.0 |
| 543-0559-5-06 | DF11-18DS-2DSA(06) | 18 | 20.0 | 16.0 |
| 543-0560-4-06 | DF11-20DS-2DSA(06) | 20 | 22.0 | 18.0 |
| 543-0561-7-06 | DF11-22DS-2DSA(06) | 22 | 24.0 | 20.0 |
| 543-0562-0-06 | DF11-24DS-2DSA(06) | 24 | 26.0 | 22.0 |
| 543-0563-2-06 | DF11-26DS-2DSA(06) | 26 | 28.0 | 24.0 |
| 543-0564-5-06 | DF11-28DS-2DSA(06) | 28 | 30.0 | 26.0 |
| 543-0565-8-06 | DF11-30DS-2DSA(06) | 30 | 32.0 | 28.0 |
| 543-0566-0-06 | DF11-32DS-2DSA(06) | 32 | 34.0 | 30.0 |

HRS DRAWING FOR REFERENCE

注 1 推奨基板穴径 φ0.8 +0.1 −0 mm
2 キンク加工有効穴径 φ0.8 +0.05 −0 mm

| 部番 | 材質 | 処理，備考 |
|---|---|---|
| 1 | ポリアミド樹脂 | UL94V-0 黒色 |
| 2 | りん青銅 | 接触部：金めっき 0.2μm min<br>リード部：すずめっき 2μm min<br>その他：ニッケルめっき 1μm min |

備考 REMARKS

| 製図 DRAWN | 設計 DESIGNED | 検図 CHECKED | 承認 APPROVED | 出図 RELEASED |
|---|---|---|---|---|
| NC 04.3.2 梅原 | NC 04.3.2 梅原 | NC 04.3.2 宮崎 | NC 04.3.2 小間 | |

旧製品コード CODE NO.(OLD) CL

尺度 SCALE 5 : 1
単位 UNITS mm

図番 DRAWING NO. ADC3-162401-10

製品名 PART NO. DF11-*DS-2DSA(06)

HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

製品コード CODE NO. CL543

1/1

FORM NO.233

TO