Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。











HRS DRAWING FOR REFERENCE

注
1. 本品の誤挿入防止キータイプは「Ｉ」となります。
2. 圧着端子の取り付けは、推奨の市販品ねじ（JIS B 1188：平座金十ばね座金組込み十字穴付きなべ小ネねじ M3×0.5×4）をご使用下さい。（推奨締め付けトルク：0.32~0.63N・m）
3. 本品と組み合わせて使用する適合コネクタ部材については、ATAD-E3149を参照願います。
4. 推奨パネル寸法をご参考の上、本コネクタを取り付け願います。
   また、上下逆向きに取り付け可能な為、取り付け方向には十分ご注意願います。
5. パネル取り付けには市販のM4ねじをご使用下さい。（推奨締め付けトルク：1.5N・m 以上）なお、ねじ部には防水処置を施し願います。
6. 本品の部番①はダイカスト鋳造品の為、表面に湯流れ模様及び小さな凹凸が見られる場合がございますが、製品性能に問題ありません。
7. 本製品のシール部材（部番④・部番⑤）にはNBRを使用しており、オゾンによるゴムの劣化を招く恐れがございます。
   ご使用の際、使用環境には十分ご注意願います。
8. 本品は 20個/箱 販売となります。

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
5	7 ニトリルゴム	クロ
4	7 ニトリルゴム	クロ
3	鋼	ニッケルめっき
2	ステンレス鋼	ニッケルめっき
1	アルミニウム合金	

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	1 : 1	1	1	DIS-E-00002684	TY.MIURA	TU.TANIGUCHI	20200123

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	RI.TAKAYASU	20180925
CHECKED	AH.KODAMA	20180925
DESIGNED	TY.MIURA	20180925
DRAWN	TY.MIURA	20180925

DRAWING NO.	ADC-129601-00-00
PART NO.	PQ50WA-2U-FLA
CODE NO.	CL236-2116-0-00

1/2

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

4 推奨パネル寸法



パネル取り付け状態



HRS DRAWING FOR REFERENCE

HRS	DRAWING NO.	ADC-129601-00-00
	PART NO.	PQ50WA-2U-FLA
	CODE NO.	CL236-2116-0-00