




Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。












基板寸法図（参考）（FREE）



寸法公差は ±0.05mm に迎えてください。

HRS DRAWING FOR REFERENCE

7 FIG. 1. ロット表示は下表の通りになります。

Year		Month		Day						Line No.	
Year	Symbol	Month	Symbol	Day	Symbol	Day	Symbol	Day	Symbol	Line No.	Symbol
2011	1	Jan.	A	1	1	11	B	21	M	1	A
2012	2	Feb.	B	2	2	12	C	22	N	2	B
2013	3	Mar.	C	3	3	13	D	23	P	3	C
2014	4	Apr.	D	4	4	14	E	24	Q	4	D
2015	5	May.	E	5	5	15	F	25	R	5	E
2016	6	Jun.	F	6	6	16	G	26	S	6	F
2017	7	Jul.	G	7	7	17	H	27	T	7	G
2018	8	Aug.	H	8	8	18	J	28	U	8	H
2019	9	Sep.	I	9	9	19	K	29	V	9	I
2020	0	Oct.	J	10	A	20	L	30	W	10	J
		Nov.	K					31	X		
		Dec.	L								

注.
1. 平坦度は 0.08mm 以内となります。
2. めっき仕様
   接触部：パラジウムニッケルめっき 0.75μm MIN.＋ 金めっき 0.05μm MIN.
   実装部：金めっき 0.05μm MIN.
   下地：ニッケルめっき 2μm MIN.
3. 1リール 3000 個梱包となります。
4. 開口部形状はUSB2.0規格に準拠します。
5. 部番③に組立工程で擦れ傷等が付く場合がありますが、性能には問題ありません。
6. めっき処理ロットにより色に差がある場合がありますが、性能には問題ありません。
7. ロット表示内容は表1に示します。

部番	材質	処理，備考
5	PE	
4	PS	
3	ステンレス鋼	表面：すずめっき 1μm MIN. 下地：ニッケルめっき 0.2μm MIN. 潤滑剤
2	銅合金	2
1	LCP	クロ UL94V-0

UNITS	SCALE	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
mm	5 : 1	△				

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.


承認	RI. TAKAYASU	13. 01. 24
検図	NM. NISHIMATSU	13. 01. 24
設計	P. EKSOURIYA	13. 01. 24
製図	P. EKSOURIYA	13. 01. 24

図番：	ADC3-127464-00
製品名：	ZX62D-B-5PA5
製品コード	CL242-0066-7-00


△ 1/2

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


筐体取り付け状態図




3 梱包状態図（FREE）



かん合状態図





HRS DRAWING FOR REFERENCE

HRS	図番：	ADC3-127464-00
	製品名：	ZX62D-B-5PA5
	製品コード	CL242-0066-7-00 △ 2/2