Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

HRS DRAWING FOR REFERENCE



推奨基板寸法図



吸着キャップ状態図













注　1　平坦度は0．08mm以内となります。
2 >LOT No. は図示近傍に表示するものとします。
3 >めっき仕様
接触部：金めっき0．75μm　MIN.
実装部：金めっき0．05μm　MIN.
下地　：ニッケルめっき2μm　MIN.
4 >本品はトレー梱包とし、1トレー：300個　梱包となります。
5　部番③に組立工程で擦れ傷等が付く場合がありますが、
性能には問題ありません。また製造ロットによりめっき
光沢に差がある場合がありますが、性能には問題ありません。

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
5	PS	
4	ポリアミド樹脂	
3	ステンレス鋼	実装部：すずめっき　1μm　MIN. 下地　：ニッケルめっき　0.2μm　MIN. 潤滑剤
2	LCP	クロ　UL94V-0
1	銅合金	3

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	5 : 1	0					

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	NM. NISHIMATSU	15. 10. 27
CHECKED	KN. ICHIKAWA	15. 10. 27
DESIGNED	TS. ITO	15. 10. 27
DRAWN	AK. AKIYAMA	15. 10. 27

DRAWING NO.	ADC-126723-30-00
PART NO.	ZX80-B-5P(30)
CODE NO.	CL242-0051-0-30

0　1/2

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

4 梱包状態図（3000個梱包の場合）



筐体取り付け状態図（４：１）





カン合状態図（４：１）



Bキープラグ（弊社シリーズ名：ZX）

１．トレーにコネクタを収納する。



２．コネクタを下図の様に結束する。



３．段ボール箱に結束したトレーを2組入れ梱包する。
（最上面に仕切板を入れ4ヶ所をガムテープで止める）



HRS DRAWING FOR REFERENCE

HRS	DRAWING NO.	ADC-126723-30-00
	PART NO.	ZX80-B-5P(30)
	CODE NO.	CL242-0051-0-30

△0 2/2