Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。









推奨パターン



推奨メタルマスク:厚み120μm ，開口率:80%

A-A
(20:1)



HRS DRAWING FOR REFERENCE

注） 1. 平坦度は 0.1mm 以内です。
2 めっき仕様
接触部 ： 金めっき0.05μm以上
リード部 ： 金めっき0.05μm以上
下地 ： ニッケルめっき1μm以上
（表面 ： 封孔処理）
3 図示付近にHRSマーク及び、CAV No.の表示があります。
1 4 指定箇所が樹脂で覆われる可能性がございますが、接触に影響はありません。

部番	材質	処理，備考	部番	材質	処理，備考
3	SUS	2	7	PS	CLEAR(補強用カラー)
2	りん青銅	2	6	PS	BLACK(プラスチックリール)
1	LCP	BLACK, UL94V-0	5	ポリエステル	CLEAR(カバーテープ)
			4	PS	CLEAR(エンボスキャリアテープ)

UNITS	SCALE	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
mm	10：1	1 2	DIS-H-00006346	PAN YIWEI	YK.SATAKE	20200928

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

承認	KH.IKEDA	20140417	図番：ADC3-355294-02
検図	WR.FUKUCHI	20140417	製品名：DF40GL-44DP-0.4V(58)
設計	SJ.WADA	20140417	製品コード：CL684-4412-2-58
製図	SJ.WADA	20140417	1 1/2

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

エンボスキャリアテープ(5:1)



リール形状及び寸法(FREE)



D-D (FREE)





注） 5. 1リール1000個巻です。
6. ( ) 内の寸法は参考寸法です。
7 JIS C 0806(IEC 60286-3)に基づいています。(自動実装用部品のパッケージング)
8 梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き、外周終端部はテープ止めします。

HRS DRAWING FOR REFERENCE

DRAWING NO.	ADC3-355294-02
PART NO.	DF40GL-44DP-0.4V(58)
CODE NO.	CL684-4412-2-58

1/2