Sep.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



注 1 極細ケーブルの為、結線部に過度に力が加わらない様、
取扱いに注意してください。

2 製品名"L"の箇所はハーネスの長さを示します。
（標準公差は下記の通りとなります。）

長さ L（mm）	標準公差(mm)
△1 50 ≦ L ≦ 200	±4
200 < L ≦ 500	±8
500 < L ≦ 1000	±12
1000 < L	±1.5%

品　名	ケーブル色
～088N1T～	ハイ
～088N2T～	クロ
～088N3T～	シロ

3．両端コネクタの径方向の位置関係は、図の位置より±45°以内の
仕上がりとなります。但し501mm以上は長尺品の為、任意とさせて頂きます。

4．製品の仕様は予告なく変更することがあります。

HRS DRAWING FOR REFERENCE

【コネクタ寸法図】



【コネクタ使用上のご注意】

1．コネクタの抜き差しについて
（1）コネクタの引抜きは、専用引抜き治具：U.FL−LP−N−2
（CL331−0494−5）を用いて垂直に引き抜いて下さい。
◆ケーブルを持った引き抜きは破損になりますので
絶対に行わないで下さい。
（2）コネクタのカン合は、両コネクタの結合軸を合わせ、
垂直に挿入してください。
◆斜め挿入はコネクタが変形（破損）するので行わないで下さい。
2．ケーブルの取り扱いについて
（1）カン合後、下図荷重値以上の負荷をケーブルに加えないで下さい。
◆コネクタの抜け・変形及びケーブルの抜け・断線の
原因となりますので、ご注意ください。



部番	製品名	製品コード	部番	製品名	製造業者名
2	U.FL-LP-088HF(06)	CL331-0560-8-06			
1	HRM-200-088PJ2BN(40)	CL323-0802-0-40	3	RF-MF50141	日星電気（株）

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	FREE	△1	1	DIS-D-00003732	NK.OOSAWA	TO.KATAYAMA	20181206

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	TO.KATAYAMA	20180705
CHECKED	TO.KATAYAMA	20180705
DESIGNED	YI.FUNADA	20180705
DRAWN	YI.FUNADA	20180705

DRAWING NO.
PART NO. HPJ2-UFLHF6-088N*T-ALRS
CODE NO.
△1 1/1