Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



注 1 極細ケーブルの為、結線部に過度に力が加わらない様、取扱いに注意してください。

2 製品名"L"の箇所はハーネスの長さを示します。(標準公差は下記の通りとなります。)
また、製品名"＊"の箇所はケーブル色を示します。

長さ L (mm)	標準公差(mm)
50 ≦ L ≦ 200	±4
200 < L ≦ 500	±8
500 < L ≦ 1000	±12
1000 < L	±1.5%

品 名	ケーブル色
～068N1T～	ハイ
～068N2T～	クロ
～068N3T～	シロ

3．両端コネクタの径方向の位置関係は、図の位置より±45°以内の仕上がりとなります。
但し、L≧500mmは長尺品の為、任意とさせて頂きます。

4．製品の仕様は、
予告なく変更することがあります。

HRS DRAWING FOR REFERENCE

【コネクタ寸法図】



【コネクタ使用上のご注意】

1．コネクタの抜き差しについて
(1)コネクタの引抜きは、専用引抜き治具：U.FL-LP-N-2
(CL331-0494-5)を用いて垂直に引き抜いて下さい。
◆ケーブルを持った引き抜きは破損になりますので
絶対に行わないで下さい。
(2)コネクタのカン合は、両コネクタの結合軸を合わせ、
垂直に挿入してください。
◆斜め挿入はコネクタが変形(破損)するので行わないで下さい。
2．ケーブルの取り扱いについて
(1)カン合後、下図荷重値以上の負荷をケーブルに加えないで下さい。
◆コネクタの抜け・変形及びケーブルの抜け・断線の
原因となりますので、ご注意ください。



部番	製品名	製品コード	部番	製品名	製造業者名
2	U.FL-LP-068HF	CL331-0566-4-00			
1	HRM-200-066PJ2BN(40)	CL323-0788-1-40	3	RF-MF50161	日星電気(株)

UNITS mm	SCALE FREE	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
		△0				

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

承認	TO.KATAYAMA	20190116	図番：ADC-385357-00-00
検図	TO.KATAYAMA	20190116	製品名：HPJ2-UFLHF6-068N＊T-ALRS
設計	NK.OOSAWA	20190116	製品コード
製図	NK.OOSAWA	20190116	△0 1/1