









修 正 事 项						修 正 事 项					
数	DESCRIPTION OF REVISIONS	担 当 B Y	検 査 CHKD	年 月 日 DATE		数	DESCRIPTION OF REVISIONS	担 当 B Y	検 査 CHKD	年 月 日 DATE	
△				. .	△					. .	
△				. .	△					. .	
△				. .	△					. .	



- 注 1. POK15-R-SMT の数量は 200個/ リールです。
2. SMT リード先端部の平坦度は0.12以下です。
3. 本コネクタを基板取付け前に相手側コネクタ(POK15-P-1.5D)と嵌合することは避けて下さい。
コネクタ破損または変更する場合があります。
4. 製品を受け取った6ヶ月以内に全製品を使用して下さい。
- 保管するときには製造社のパッケージへ入れた状態で箱に保管して下さい。
- 6ヶ月以上保管した製品を使用しようとする場合は、製品端子半田付け部をチェックした後使用して下さい。
- 温度 : -10℃ TO +50℃
- 湿度 : 15 TO 85% RH.

3	チタン銅合金	金めっき			
1	銅合金	金めっき	2	LCP	(色 : 黒)
部番	材質	処理、参考	部番	材質	処理、参考
製品コード、(OLD)			製図	設計	検図
			D.G KIM 19.06.19	D.G KIM 19.06.19	H.S KIM 19.06.19
					承認 H.S KIM 19.06.19
					出図 ENG 19.06.19 DEPT
			図番		製品名
SCALE 10:1			JDC3-632852		POK15-R-SMT(895)
UNITS mm			HRS HIROSE KOREA CO.,LTD.		製品コード CL 6341-0009-5-895
					1/2


〔注意事項〕




※ 本製品は相手品と嵌合された状態で上下左右回転がならないよう機構物で固定した状態で使用すること。

〔機構物で固定しない状態で使用する場合、使用過程から製品の機能喪失が発生することがある。〕

〔固定機構物を使用しない起こる問題例〕



※ 本製品を固定機構物を使わずに使用する場合、上下左右回転によって製品の機能喪失、結線部の単線、相手品のPCB剥離問題が発生する可能性があります。



※ 本製品を固定機構物使わずに使用する場合、製品の中心と外の方に力が作用すると製品の偏心発生によって使用中製品の機能喪失の原因になることがある。

 SCALE 10:1 UNITS mm	図番	製品名	
	JDC3-632852	POK15-R-SMT(895)	
	HRS HIROSE KOREA CO.,LTD.	製品コード	CL 6341-0009-5-895
			2/2