Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。
















ソケットかん合図




| 製品コード | 製品名 | 極数 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL536-0201-3-75 | DF13- 2P-1.25V(75) | 2 | 1.25 | 4.15 | 7.15 | 3.35 | 1.95 |
| CL536-0202-6-75 | DF13- 3P-1.25V(75) | 3 | 2.50 | 5.40 | 8.40 | 4.60 | 3.20 |
| CL536-0203-9-75 | DF13- 4P-1.25V(75) | 4 | 3.75 | 6.65 | 9.65 | 5.85 | 4.45 |
| CL536-0204-1-75 | DF13- 5P-1.25V(75) | 5 | 5.00 | 7.90 | 10.90 | 7.10 | 5.70 |
| CL536-0205-4-75 | DF13- 6P-1.25V(75) | 6 | 6.25 | 9.15 | 12.15 | 8.35 | 6.95 |
| CL536-0206-7-75 | DF13- 7P-1.25V(75) | 7 | 7.50 | 10.40 | 13.40 | 9.60 | 8.20 |
| CL536-0207-0-75 | DF13- 8P-1.25V(75) | 8 | 8.75 | 11.65 | 14.65 | 10.85 | 9.45 |
| — | DF13- 9P-1.25V(75) | 9 | 10.00 | 12.90 | 15.90 | 12.10 | 10.70 |
| CL536-0209-5-75 | DF13-10P-1.25V(75) | 10 | 11.25 | 14.15 | 17.15 | 13.35 | 11.95 |
| CL536-0210-4-75 | DF13-11P-1.25V(75) | 11 | 12.50 | 15.40 | 18.40 | 14.60 | 13.20 |
| CL536-0211-7-75 | DF13-12P-1.25V(75) | 12 | 13.75 | 16.65 | 19.65 | 15.85 | 14.45 |
| CL536-0213-2-75 | DF13-14P-1.25V(75) | 14 | 16.25 | 19.15 | 22.15 | 18.35 | 16.95 |
| CL536-0214-5-75 | DF13-15P-1.25V(75) | 15 | 17.50 | 20.40 | 23.40 | 19.60 | 18.20 |

推奨パターン図




注1 DF13−**S−1.25Cとのかん合高さは、5.8mmです。
2 ロックは2〜3極は中央に1個、4〜15極は図のように2個ずつとなります。
3 リード平坦度は金具を含めて、0.1mm以内です。

FOR REFERENCE
HRS DRAWING

| 部番 | 材質 | 処理，備考 | 部番 | 材質 | 処理，備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黄銅 | 表面：すずめっき 1μm min<br>下地：銅めっき 1μm min | 5 | エラストマー | GRAY，ストッパー |
| | | | 4 | R.PVC | 静電気防止処理，CLEAR |
| 1 | ポリアミド樹脂 | (UL94V-0) BEIGE | 3 | リン青銅 | 表面：すずめっき 1μm min |

| UNITS | SCALE | △の数 | 訂正記事 | 設計 | 検図 | 年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 5：1 | 2 1 | DIS-H-00004913 | HT.SATO | SZ.ONO | 20190528 |

HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

| | | |
|---|---|---|
| 承認 | HS.OKAWA | 20180330 |
| 検図 | TS.FUKUSHIMA | 20180330 |
| 設計 | TS.KUMAZAWA | 20180330 |
| 製図 | MK.INOUE | 20180329 |

図番：ADC-083664-75-00
製品名：DF13-*P-1.25V(75)
製品コード：CL536-
2 1/2

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




F－F（10：1）




| 製品コード | 挿入コネクタ品名 | 挿入数量 |
|---|---|---|
| CL536-0201-3-75 | DF13- 2P-1.25V(75) | 67 |
| CL536-0202-6-75 | DF13- 3P-1.25V(75) | 57 |
| CL536-0203-9-75 | DF13- 4P-1.25V(75) | 49 |
| CL536-0204-1-75 | DF13- 5P-1.25V(75) | 44 |
| CL536-0205-4-75 | DF13- 6P-1.25V(75) | 39 |
| CL536-0206-7-75 | DF13- 7P-1.25V(75) | 36 |
| CL536-0207-0-75 | DF13- 8P-1.25V(75) | 33 |
| - | DF13- 9P-1.25V(75) | 30 |
| CL536-0209-5-75 | DF13-10P-1.25V(75) | 28 |
| CL536-0210-4-75 | DF13-11P-1.25V(75) | 26 |
| CL536-0211-7-75 | DF13-12P-1.25V(75) | 24 |
| CL536-0213-2-75 | DF13-14P-1.25V(75) | 21 |
| CL536-0214-5-75 | DF13-15P-1.25V(75) | 20 |

注４．マガジンの両端にストッパーがあります．
５．反り、曲がりは５１０mmに対して± 2mm以内です．
６．最小販売単位は上記の挿入数量となります．

HRS DRAWING FOR REFERENCE

| | | |
|---|---|---|
| HRS | 図番： | ADC-083664-75-00 |
| | 製品名： | DF13-*P-1.25V(75) |
| | 製品コード | CL536- 2 2/2 |