Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日		△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
⚠	1	2.4 → 1.8	山崎	山本	3.2.12	▲	1	12極追加	宮崎	花見	7.2.7
⚠	4	4,6,14極追加	花見	山崎	4.11.4	△					. .
⚠	1	10極追加	花見	山崎	5.5.26	△					. .









注3. DF11-※DS-2C 嵌合時 全長 15.3 mm

△注4. 4,6極は、壁が設置されておりません。



パネル 寸法図



注1. パネルの引掛り部にはRが付かない面を御使用下さい。

注2. 適合パネル厚 1.6~1.0mm (1.6, 1.2mm以外では多少のがたが発生します。)

極数	HRS NO.	A	B	C	D	E	F
△4	543-0619-5	11.0	9.2	6.0	2.0	9.4	6.3
△6	543-0620-4	13.0	11.2	8.0	4.0	11.4	8.3
8	543-0621-7	15.0	13.2	10.0	6.0	13.4	10.3
△10	543-0622-0	17.0	15.2	12.0	8.0	15.4	12.3
△12	543-0623-2	19.0	17.2	14.0	10.0	17.4	14.3
△14	543-0624-5	21.0	19.2	16.0	12.0	19.4	16.3
16	543-0625-8	23.0	21.2	18.0	14.0	21.4	18.3
18	543-0626-0	25.0	23.2	20.0	16.0	23.4	20.3
20	543-0627-3	27.0	25.2	22.0	18.0	25.4	22.3
22	543-0628-6	29.0	27.2	24.0	20.0	27.4	24.3
24	543-0629-9	31.0	29.2	26.0	22.0	29.4	26.3
26	543-0630-8	33.0	31.2	28.0	24.0	31.4	28.3
28	543-0631-0	35.0	33.2	30.0	26.0	33.4	30.3
30	543-0632-3	37.0	35.2	32.0	28.0	35.4	32.3
32	543-0633-6	39.0	37.2	34.0	30.0	37.4	34.3

HRS DRAWING FOR REFERENCE

形別配布先

部番	材質	処理	備考

部番	材質	処理	備考
1	ポリアミド樹脂		UL94V-0 (黒色)

一般公差	寸法区分	公差
	6以下	±0.3
	6をこえ 18以下	±0.5
	18をこえ 50以下	±0.7
	50をこえ125以下	±1
	125をこえ250以下	±1.3
	角度	±1°

製図	担当	検図	査閲	承認	出図
INC 23.1 小間	INC 23.1 小間	INC 2.3.1 佐藤	INC 2.3.1 佐藤	INC 23.2 山本	. .

旧CL	CL - - -
旧図番	DC3- -
図番	ADC3-81880-
国名	
製品名	DF11-※DEP-2C
尺度	5/1
単位	mm
製品コード	CL 543- - -

HRS 広瀬電機株式会社

技書規104