


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。








May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

エンボスキャリアテープ (3:1)


N-N (3:1)

リール形状 (1:5)




引出し方向

M (10:1)



R (10:1)



品名ラベル詳細

生産月日	年 月 日
図番	CL540-*****-69
品名	DF9-*S-1V(69)
納入数量	1000K $\square$
納入者	ヒロセ電機(株)

製品名	製品コード	極数	G	H	J	K	L
DF9- 9S-1V(69)	CL540-0054-0-69	9	24	—	11.5	8.7	25.5
DF9-11S-1V(69)	CL540-0055-2-69	11	24	—	11.5	9.7	25.5
DF9-13S-1V(69)	CL540-0056-5-69	13	24	—	11.5	10.7	25.5
DF9-15S-1V(69)	CL540-0057-8-69	15	24	—	11.5	11.7	25.5
DF9-17S-1V(69)	CL540-0058-0-69	17	24	—	11.5	12.7	25.5
DF9-19S-1V(69)	CL540-0059-3-69	19	24	—	11.5	13.7	25.5
DF9-21S-1V(69)	CL540-0060-2-69	21	24	—	11.5	14.7	25.5
DF9-23S-1V(69)	CL540-0061-5-69	23	32	28.4	14.2	15.7	33.5
DF9-25S-1V(69)	CL540-0062-8-69	25	32	28.4	14.2	16.7	33.5
DF9-31S-1V(69)	CL540-0063-0-69	31	32	28.4	14.2	19.7	33.5
DF9-41S-1V(69)	CL540-0213-1-69	41	44	40.4	20.2	24.7	45.5
DF9-51S-1V(69)	CL540-0064-3-69	51	44	40.4	20.2	29.7	45.5

- 注4 1リール 1000個梱包となります。
5 引出し始め30BOXと終わり20BOXに空部を設けます。
6 9~21極の送り穴は図面向かって上側の片側のみとなります。
23~41極の送り穴は図のように両側に付きます。
7 重なり防止形状を設けております。
8 カバーテープの剥離強度はJIS C 0806に準拠しております。
9 梱包完了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き、
外周終端部はテープ止めします。

HRS

図番: ADC3-341296-02
製品名: DF9-*S-1V(69)
製品コード: CL540-

2/2