


Jan.1.2025 Copyright 2025 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
 本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



- 注
- 1 パネル引っ掛け部には、ダレRが付かない面を使用してください。
 - 2 適合パネル厚は0.5mm~2.3mmとなります。
 - 3 推奨以外のパネル形状をご希望の際は、弊社営業担当へご相談ください。
 4. 1パック100個梱包となります。
 5. UL(ファイルNo. E52653)、C-UL(ファイルNo. E52653)認定品



| 製品コード | 製品名 | 極数 | A | B | C | D | E | F | G | | | |
|-----------------|---------------|----|------|------|----|------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | | 2>パネル厚 | | | |
| | | | | | | | | | 0.5-0.8 | 0.9-1.3 | 1.4-1.8 | 1.9-2.3 |
| CL543-5071-0-00 | DF51-4DEP-2C | 4 | 14.4 | 11.1 | 2 | 16.4 | 11.3 | 7.5 | 13.6 | 14.1 | 14.5 | 14.9 |
| CL543-5072-0-00 | DF51-6DEP-2C | 6 | 16.4 | 13.1 | 4 | 18.4 | 13.3 | 9.5 | 15.6 | 16.1 | 16.5 | 16.9 |
| CL543-5073-0-00 | DF51-8DEP-2C | 8 | 18.4 | 15.1 | 6 | 20.4 | 15.3 | 11.5 | 17.6 | 18.1 | 18.5 | 18.9 |
| CL543-5074-0-00 | DF51-10DEP-2C | 10 | 20.4 | 17.1 | 8 | 22.4 | 17.3 | 13.5 | 19.6 | 20.1 | 20.5 | 20.9 |
| CL543-5075-0-00 | DF51-12DEP-2C | 12 | 22.4 | 19.1 | 10 | 24.4 | 19.3 | 15.5 | 21.6 | 22.1 | 22.5 | 22.9 |
| CL543-5076-0-00 | DF51-14DEP-2C | 14 | 24.4 | 21.1 | 12 | 26.4 | 21.3 | 17.5 | 23.6 | 24.1 | 24.5 | 24.9 |
| CL543-5077-0-00 | DF51-16DEP-2C | 16 | 26.4 | 23.1 | 14 | 28.4 | 23.3 | 19.5 | 25.6 | 26.1 | 26.5 | 26.9 |
| CL543-5078-0-00 | DF51-18DEP-2C | 18 | 28.4 | 25.1 | 16 | 30.4 | 25.3 | 21.5 | 27.6 | 28.1 | 28.5 | 28.9 |
| CL543-5079-0-00 | DF51-20DEP-2C | 20 | 30.4 | 27.1 | 18 | 32.4 | 27.3 | 23.5 | 29.6 | 30.1 | 30.5 | 30.9 |
| CL543-5080-0-00 | DF51-22DEP-2C | 22 | 32.4 | 29.1 | 20 | 34.4 | 29.3 | 25.5 | 31.6 | 32.1 | 32.5 | 32.9 |
| CL543-5081-0-00 | DF51-24DEP-2C | 24 | 34.4 | 31.1 | 22 | 36.4 | 31.3 | 27.5 | 33.6 | 34.1 | 34.5 | 34.9 |
| CL543-5082-0-00 | DF51-26DEP-2C | 26 | 36.4 | 33.1 | 24 | 38.4 | 33.3 | 29.5 | 35.6 | 36.1 | 36.5 | 36.9 |
| CL543-5083-0-00 | DF51-28DEP-2C | 28 | 38.4 | 35.1 | 26 | 40.4 | 35.3 | 31.5 | 37.6 | 38.1 | 38.5 | 38.9 |
| CL543-5084-0-00 | DF51-30DEP-2C | 30 | 40.4 | 37.1 | 28 | 42.4 | 37.3 | 33.5 | 39.6 | 40.1 | 40.5 | 40.9 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------------------|----------|------------------------------|----------------|---------|------|
| NO. | MATERIAL | FINISH . REMARKS | 1 | PBT | UL94V-0. BLACK | | |
| UNITS | | SCALE | COUNT | DESCRIPTION OF REVISIONS | DESIGNED | CHECKED | DATE |
| mm | | 4 : 1 | | | | | |
| APPROVED : HS. OKAWA | | | 20190523 | DRAWING NO. ADC-388650-00-00 | | | |
| CHECKED : SZ. ONO | | | 20190523 | PART NO. DF51- * DEP-2C | | | |
| DESIGNED : TS. MIYAKI | | | 20190523 | CODE NO. CL543 | | | |
| DRAWN : TS. MIYAKI | | | 20190523 | | | | |