May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。













製品名	製品コード	極数	A	B	C
DF13- 2P-1.25DS(25)	CL536-0151-7-25	2	1.25	3.15	4.15
DF13- 3P-1.25DS(25)	CL536-0152-0-25	3	2.50	4.40	5.40
DF13- 4P-1.25DS(25)	CL536-0153-2-25	4	3.75	5.65	6.65
DF13- 5P-1.25DS(25)	CL536-0154-5-25	5	5.00	6.90	7.90
DF13- 6P-1.25DS(25)	CL536-0155-8-25	6	6.25	8.15	9.15
DF13- 7P-1.25DS(25)	CL536-0156-0-25	7	7.50	9.40	10.40
DF13- 8P-1.25DS(25)	CL536-0157-3-25	8	8.75	10.65	11.65
DF13- 9P-1.25DS(25)	CL536-0158-6-25	9	10.00	11.90	12.90
DF13-10P-1.25DS(25)	CL536-0159-9-25	10	11.25	13.15	14.15
DF13-11P-1.25DS(25)	CL536-0160-8-25	11	12.50	14.40	15.40
DF13-12P-1.25DS(25)	CL536-0161-0-25	12	13.75	15.65	16.65
DF13-14P-1.25DS(25)	CL536-0163-6-25	14	16.25	18.15	19.15
DF13-15P-1.25DS(25)	CL536-0164-9-25	15	17.50	19.40	20.40

HRS DRAWING FOR REFERENCE

3 推奨基板パターン (推奨基板厚 t=1.0mm)



注 1 ロック穴は2~3極は中央に1個，4~15極は図のように2個あります．
2 DF13-*S-1.25Cとの嵌合長は6.4mm
3 推奨スルーホール径：φ0.6±0.03

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
2	黄銅	表面:スズメッキ 1μm min 下地:銅メッキ 1μm min	4	エラストマー	ストッパー，GRAY
1	ポリアミド樹脂	UL94V-0,NATURAL(BEIGE)	3	PS	帯電防止処理、CLEAR

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	5 : 1	△0					

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	SJ.OKAMURA	20211216	DRAWING NO. ADC-162420-25-00
CHECKED	SZ.ONO	20211216	PART NO. DF13-*P-1.25DS(25)
DESIGNED	TH.SATO	20211215	CODE NO. CL536- △0 1/2
DRAWN	TH.SATO	20211215	

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



A－A（10：1）



HRS DRAWING FOR REFERENCE

製　品　名	製品コード	極数	挿入数量
DF13- 2P-1.25DS(25)	CL536-0151-7-25	2	115
DF13- 3P-1.25DS(25)	CL536-0152-0-25	3	89
DF13- 4P-1.25DS(25)	CL536-0153-2-25	4	72
DF13- 5P-1.25DS(25)	CL536-0154-5-25	5	61
DF13- 6P-1.25DS(25)	CL536-0155-8-25	6	52
DF13- 7P-1.25DS(25)	CL536-0156-0-25	7	46
DF13- 8P-1.25DS(25)	CL536-0157-3-25	8	41
DF13- 9P-1.25DS(25)	CL536-0158-6-25	9	37
DF13-10P-1.25DS(25)	CL536-0159-9-25	10	34
DF13-11P-1.25DS(25)	CL536-0160-8-25	11	31
DF13-12P-1.25DS(25)	CL536-0161-0-25	12	29
DF13-14P-1.25DS(25)	CL536-0163-6-25	14	25
DF13-15P-1.25DS(25)	CL536-0164-9-25	15	23

注4 マガジンの両端にストッパーが付きます。
5 反り、曲がりは510mmに対して± 2mm以内。
6 最小販売単位はマガジンケースの挿入数量とします。

HRS	DRAWING NO.	ADC-162420-25-00
	PART NO.	DF13-*P-1.25DS(25)
	CODE NO.	CL536- 0 2/2