Sep.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

HRS DRAWING FOR REFERENCE



推奨ケーブル加工図



A−A（FREE）



ケーブル結線状態図（FREE）



注　1．適合ケーブルは細線同軸ケーブル（AWG#42~AWG#46）となります。
2．本製品は活線挿抜に対応しておりませんので、コネクタ着脱は切電状態で行って下さい。
3．コネクタユニットとシェルの2パーツを組み合わせてケーブルアセンブリが完成します。
部番、部品名、部品No．およびコードNo．については下表を参照して下さい。
尚、シェルに関しては相手側コネクタの部品No．により使用するシェルが異なります。
DF36A−25S−0．4V（＊＊）にはDF36A−25P−SHLを、
DF36−25S−0．4V（＊＊）にはDF36−25P−SHLを使用してください。

部番	部品名	部品No.	コードNo.
1, 2	ｺﾈｸﾀﾕﾆｯﾄ	DF36-25P-0.4SD(51)	CL662-4006-4-51
-	ｼｪﾙ	DF36A-25P-SHL	CL662-4007-7-00
-	ｼｪﾙ	DF36-25P-SHL	CL662-4012-7-00

4．モールド樹脂に黒点等が発生する場合がありますが、品質には問題ありません。

部番	材　質	処　理，備　考
1	りん青銅	接触部：金めっき　0．1μm min 結線部：金めっき　0．1μm min その他：ニッケルめっき　1μm min
2	LCP	UL94V−0 ，ベージュ
3	PS	透明
4	ポリエステル	透明
5	PS	黒

UNITS	SCALE	△の数	訂　正　記　事	設　計	検　図	年月日
mm	5 ： 1	△				

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

承　認	TS. SAKATA	10.12.01
検　図	HS. OZAWA	10.12.01
設　計	TP. MATSUMOTO	10.12.01
製　図	TP. MATSUMOTO	10.12.01

図番：ADC3-312853-01
製品名：DF36-25P-0.4SD(51)
製品コード：CL662-4006-4-51
△ 1/2

Sep.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



引き出し方向

C–C



リール形状および寸法（FREE）



製品ラベル詳細

生産月日	年　月　日
製品コード	CL662-4006-4-51
製　品　名	DF36-25P-0.4SD(51)
納入数量	5,000pcs
納入者	ヒロセ電機（株）

HRS DRAWING FOR REFERENCE

⑥テーピング仕様（FREE）



注　5．1リール5000個巻きとなります。
⑥JIS C 0806に基づいています．（自動実装用部品のパッケージング）
7．（　）内の寸法は参考寸法です．

DRAWING NO.	ADC3-312853-01
PART NO.	DF36-25P-0.4SD(51)
CODE NO.	CL662-4006-4-51

△ 2/2