Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



CLコード	製品名	極数	A	B	C	D
543-2135-0-20	DF11GZ- 4DP-2V(20)	4	2	8.5	4	8.7
543-2136-2-20	DF11GZ- 6DP-2V(20)	6	4	10.5	6	10.7
543-2137-5-20	DF11GZ- 8DP-2V(20)	8	6	12.5	8	12.7
543-2138-8-20	DF11GZ-10DP-2V(20)	10	8	14.5	10	14.7
543-2139-0-20	DF11GZ-12DP-2V(20)	12	10	16.5	12	16.7
543-2140-0-20	DF11GZ-14DP-2V(20)	14	12	18.5	14	18.7
543-2141-2-20	DF11GZ-16DP-2V(20)	16	14	20.5	16	20.7
543-2142-5-20	DF11GZ-18DP-2V(20)	18	16	22.5	18	22.7
543-2143-8-20	DF11GZ-20DP-2V(20)	20	18	24.5	20	24.7
543-2144-0-20	DF11GZ-22DP-2V(20)	22	20	26.5	22	26.7
543-2145-3-20	DF11GZ-24DP-2V(20)	24	22	28.5	24	28.7
543-2146-6-20	DF11GZ-26DP-2V(20)	26	24	30.5	26	30.7
543-2147-9-20	DF11GZ-28DP-2V(20)	28	26	32.5	28	32.7
543-2148-1-20	DF11GZ-30DP-2V(20)	30	28	34.5	30	34.7
543-2149-4-20	DF11GZ-32DP-2V(20)	32	30	36.5	32	36.7
543-2150-3-20	DF11GZ-40DP-2V(20)	40	38	44.5	40	44.7





推奨パターン(2:1)



△1 推奨メタルマスク

厚　さ：0.15~0.2mm
開口率：100%



注 1 ▨ の範囲にパターン及びバイヤホールがある場合、コネクタ端子とショートする可能性があります。
2．リード平坦度は、金具を含めて0．1mm以内とする。
△1 3．嵌合面以外の膨れは、製品性能上問題ありません。

部番	材　質	処　理，備　考	部番	材　質	処　理，備　考
2	黄銅	表面：すずめっき 1μm min 下地：ニッケルめっき 0.5μm min	5	エラストマー	GRAY，ストッパー
			4	PS	CLEAR，静電防止処理
1	ポリアミド樹脂	NATURAL(BEIGE)，UL94V-0	3	黄銅	すずめっき 1μm min

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	5 : 1	△1	2	DIS-H-00004420	TS.MIYAKI	SZ.ONO	20181119

HRS HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.	APPROVED : KJ. KATAYOSE 20050105	DRAWING NO.	ADC-306016-20-01
	CHECKED : TY. OMA 20050105	PART NO.	DF11GZ-*DP-2V(20)
	DESIGNED : IO. DENPOUYA 20050105	CODE NO.	CL543 △1 1/2
	DRAWN : IO. DENPOUYA 20050105		

FOR REFERENCE
HRS DRAWING

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

E−E(10:1)



HRS DRAWING FOR REFERENCE

注4 マガジンケースの両端にストッパーが付きます。
5 マガジンケース1本あたりのコネクタの入り数は、下表となります。
6 最小販売単位は、下表の入り数となります。

CLコード	製品名	挿入数量(個)
543-2135-0-20	DF11GZ- 4DP-2V(20)	41
543-2136-2-20	DF11GZ- 6DP-2V(20)	35
543-2137-5-20	DF11GZ- 8DP-2V(20)	30
543-2138-8-20	DF11GZ-10DP-2V(20)	27
543-2139-0-20	DF11GZ-12DP-2V(20)	24
543-2140-0-20	DF11GZ-14DP-2V(20)	22
543-2141-2-20	DF11GZ-16DP-2V(20)	20
543-2142-5-20	DF11GZ-18DP-2V(20)	18
543-2143-8-20	DF11GZ-20DP-2V(20)	17
543-2144-0-20	DF11GZ-22DP-2V(20)	16
543-2145-3-20	DF11GZ-24DP-2V(20)	15
543-2146-6-20	DF11GZ-26DP-2V(20)	14
543-2147-9-20	DF11GZ-28DP-2V(20)	13
543-2148-1-20	DF11GZ-30DP-2V(20)	12
543-2149-4-20	DF11GZ-32DP-2V(20)	12
543-2150-3-20	DF11GZ-40DP-2V(20)	10

HRS	DRAWING NO.	ADC-306016-20-01
	PART NO.	DF11GZ-*DP-2V(20)
	CODE NO.	CL543
		1 / 2 2