May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。










使用状態かん合図




基板寸法推奨図










HRS DRAWING FOR REFERENCE

△1 6 梱包仕様（FREE）

1. エンボスキャリアテープ及びコネクタの引き出し方向は下図のようになります。

← 引き出し方向







入り数：500個/リール

2. リールは以下仕様のダンボールに梱包します。

W=（405）（mm）
D=（405）（mm）
H=（63）（mm）




以下の内容を記載する。

- 品名コード
- 品名
- 数量
- ロットNo.

注 1. 推奨温度プロファイル（右表参照）
使用リフロー加熱方式：遠赤外線、エアー大気中または窒素
リフロー回数：2回
ピーク温度：250℃
230℃以上：20～40s
プリヒート温度：150～180℃ （60～120s）

2. 手ハンダ／ハンダごて温度：280～300℃（2s以内）
3. 端子平坦度は0．1以下
4. 推奨基板厚は1．6とする。
5. 推奨ハンダ厚は0．15とする。
△1 6 梱包仕様を指定する。
7. 1リール巻き数は500個とする。
△1 注記削除




| NO. | MATERIAL | FINISH , REMARKS | NO. | MATERIAL | FINISH , REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黄銅 | すずめっき | | | |
| 1 | PPS | 黒 | 3 | 黄銅 | すずめっき |

| UNITS | SCALE | COUNT | DESCRIPTION OF REVISIONS | DESIGNED | CHECKED | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 2 : 1 | △1 3 | DIS-T-00012047 | TY.MOGI | HH.TSUKUMO | 20211119 |

HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| APPROVED | : HH.TSUKUMO | 20200321 | DRAWING NO. | ADC-166974-55-00 |
| CHECKED | : HH.TSUKUMO | 20200321 | PART NO. | GT8E-8/5P-2H(55) |
| DESIGNED | : DONGCHAN KIM | 20200320 | CODE NO. | CL0758-0073-9-55 △1 1/1 |
| DRAWN | : YK.MITSUISHI | 20200310 | | |

FORM HC0011-5-7